

## Technisch gegevensblad

### Sensor capacitief

Art.-nr.: 50136528

LCS-2M12P-F03NNC-M12

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's
- Bediening en display
- Artikelsleutel
- Opmerkingen
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Serie                         | LCS-2      |
| Schakelafstand S <sub>n</sub> | 1 ... 3 mm |
| Beveiligde schakelafstand     | 2,4 mm     |

Elektrische gegevens

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging |
|             | Ompoolbeveiliging    |

Prestatiegegevens

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Voedingsspanning U <sub>B</sub>                           | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel                                               | 0 ... 10 %      |
| Nullaststroom                                             | 10 mA           |
| Temperatuurdrijf, max. (in % van S <sub>r</sub> )         | 10 %            |
| Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van S <sub>r</sub> ) | 5 %             |
| Nominale bedrijfsstroom                                   | 200 mA          |

Uitgangen

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
|----------------------------------|-------|

Schakeluitgangen

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Type          | Digitale schakeluitgang |
| Spanningstype | DC                      |

Schakeluitgang 1

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Toewijzing      | Aansluiting 1, pin 2 |
| Schakelement    | Transistor, NPN      |
| Schakelprincipe | Breekcontact (NC)    |

Bediening en display

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Type weergave                 | LED                     |
| Aantal LED's                  | 1 St.                   |
| Bedieningselementen           | Meerslagenpotentiometer |
| Functie van bedieningselement | Gevoelighedsinstelling  |
| Schakelafstand instelbaar     | Ja                      |

Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
|------------------------------|---------------|

Certificeringen

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Beschermingsgraad | IP 67         |
| Beschermingsgraad | III           |
| Geldige norm      | IEC 60947-5-2 |

Correctiefactoren

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Aceton                       | 0,75          |
| Acrylhars                    | 0,1 ... 0,25  |
| Alcohol                      | 0,85          |
| Ammoniak                     | 0,7 ... 0,85  |
| Aniline                      | 0,4           |
| Benzine                      | 0,1           |
| Celluloid                    | 0,15          |
| Chloorvloeistof              | 0,1           |
| Eboniet                      | 0,15          |
| Epoxyhars                    | 0,15 ... 0,35 |
| Aardolie                     | 0,05          |
| Ethanol                      | 0,85          |
| Ethyleenglycol               | 0,93          |
| Freon R22 en 502 (vloeibaar) | 0,35          |
| Graan                        | 0,15 ... 0,3  |
| Glas                         | 0,2 ... 0,55  |
| Glycerine                    | 0,98          |
| Rubber                       | 0,15 ... 0,9  |
| Hout, nat                    | 0,6 ... 0,85  |
| Hout, droog                  | 0,1 ... 0,4   |
| Koolzuur                     | 0             |
| Lucht                        | 0             |
| Marmer                       | 0,5           |
| Meel                         | 0,05          |
| Melaminehars                 | 0,25 ... 0,55 |
| Melkpoeder                   | 0,2           |
| Nylon                        | 0,2 ... 0,3   |
| Oliehoudend papier           | 0,25          |
| Papier                       | 0,1           |
| Polyamide                    | 0,3           |
| Polyesterhars                | 0,15 ... 0,5  |
| Hardboard                    | 0,1 ... 0,3   |
| PTFE                         | 0,1           |
| Kwartsglas                   | 0,2           |
| Zout                         | 0,35          |
| Zand                         | 0,15 ... 0,3  |
| Water                        | 1             |
| Cementstof                   | 0,25          |
| Suiker                       | 0,15          |

Tijdgedrag

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Schakelfrequentie | 100 Hz |
|-------------------|--------|

Aansluiting

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
|----------------------|-------|

Aansluiting 1

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Functie          | Signaal OUT          |
|                  | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker        |
| Schroefdraadmaat | M12                  |
| Type             | male                 |
| Materiaal        | Metaal               |
| Aantal polen     | 4 -polig             |
| Codering         | A-gecodeerd          |

Mechanische gegevens


|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Bouwworm              | cilindrisch                   |
| Schroefdraadmaat      | M12 x 1 mm                    |
| Afmeting (Ø x l)      | 12 mm x 68 mm                 |
| Inbouwtype            | Vlak                          |
| Materiaal behuizing   | Kunststof                     |
| Behuizing kunststof   | Polybutyleen (PBT)            |
| Materiaal actief vlak | Kunststof, Polybutyleen (PBT) |
| Materiaal deksel      | Kunststof, Polybutyleen (PBT) |

## Technische gegevens

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4       | 27270102 |
| ECLASS 8.0         | 27270102 |
| ECLASS 9.0         | 27270102 |
| ECLASS 10.0        | 27270102 |
| ECLASS 11.0        | 27270102 |
| ECLASS 12.0        | 27274201 |
| ECLASS 13.0        | 27274201 |
| ECLASS 14.0        | 27274201 |
| ETIM 5.0           | EC002715 |
| ETIM 6.0           | EC002715 |
| ETIM 7.0           | EC002715 |
| ETIM 8.0           | EC002715 |
| ETIM 9.0           | EC002715 |

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Functie          | Signaal OUT          |
|                  | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker        |
| Schroefdraadmaat | M12                  |
| Type             | male                 |
| Materiaal        | Metaal               |
| Aantal polen     | 4 -polig             |
| Codering         | A-gecodeerd          |

| Pin | Pintoewijzing | Aderkleuren |
|-----|---------------|-------------|
| 1   | +10...30 V DC | bruin       |
| 2   | n.c.          | -           |
| 3   | GND           | blauw       |
| 4   | OUT           | zwart       |



Bedradingsschema's



Bediening en display

| LED | Display             | Verklaring                     |
|-----|---------------------|--------------------------------|
| 1   | geel, permanent aan | Schakeluitgang/schakeltoestand |

Artikelsleutel

Artikelaanduiding: LCS-ABBBC-DDDEFF-GHHHIJJ KK

|     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCS | <b>Werkingsprincipe</b><br>LCS: capacitieve sensor                                                                                                                                                                                      |
| A   | <b>Serie</b><br>1: serie 1 "Extended"<br>2: serie 2 "Advanced"                                                                                                                                                                          |
| BBB | <b>Bouwvorm</b><br>M12: serie met M12 x 1 buitendraad<br>M18: serie met M18 x 1 buitendraad<br>M30: serie met M30 x 1,5 buitendraad<br>Q40: serie in hoekige uitvoering, lengte 40 mm<br>Q54: serie in hoekige uitvoering, lengte 54 mm |
| C   | <b>Behuizingsmateriaal</b><br>B: messing<br>M: metaal<br>P: kunststof/PBT<br>T: PTFE                                                                                                                                                    |

Artikelsleutel

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DDD | <b>Meetbereik / inbouwtype</b><br>F03: typ. grenstastafstand 3,0 mm / vlakke inbouw<br>F04: typ. grenstastafstand 4,0 mm / vlakke inbouw<br>F05: typ. grenstastafstand 5,0 mm / vlakke inbouw<br>F06: typ. grenstastafstand 6,0 mm / vlakke inbouw<br>F08: typ. grenstastafstand 8,0 mm / vlakke inbouw<br>F10: typ. grenstastafstand 10,0 mm / vlakke inbouw<br>F15: typ. grenstastafstand 15,0 mm / vlakke inbouw<br>F20: typ. grenstastafstand 20,0 mm / vlakke inbouw<br>N06: typ. grenstastafstand 6,0 mm / niet vlakke inbouw<br>N08: typ. grenstastafstand 8,0 mm / niet vlakke inbouw<br>N15: typ. grenstastafstand 15,0 mm / niet vlakke inbouw<br>N25: typ. grenstastafstand 25,0 mm / niet vlakke inbouw<br>N30: typ. grenstastafstand 30,0 mm / niet vlakke inbouw |
| E   | <b>Uitgangsfunctie</b><br>B: breekcontact en maakcontact<br>N: NPN<br>P: PNP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FF  | <b>Schakeling</b><br>NC: breekcontact<br>NO: maakcontact<br>NP: programmeerbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| G   | <b>Verbindingskabel</b><br>K: kabel<br>Vervalt: geen kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HHH | <b>Kabellengte</b><br>020: lengte 2.000 mm<br>003: lengte 300 mm<br>Vervalt: geen kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I   | <b>Kabelmateriaal</b><br>P: PUR<br>T: PTFE<br>V: PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| JJJ | <b>Elektrische aansluiting</b><br>M08: ronde M8-stekkerverbinding, 3-polig<br>M12: ronde M12-stekkerverbinding, 4-polig (connector)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| KK  | <b>Speciale uitvoering</b><br>L: IO-Link-interface<br>T: Teach-in<br>Vervalt: geen speciale uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Opmerking



Een lijst met alle beschikbare apparaattypen vindt u op de webpagina van Leuze via [www.leuze.com](http://www.leuze.com).

Opmerkingen

**Gebruiken voor het bedoeld gebruik!**



Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.

Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.

Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.

Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

|                                                                                   | Art.-nr. | Benaming           | Artikel       | Beschrijving                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50130654 | KD U-M12-4A-P1-020 | Aansluitkabel | Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 4 -polig<br>Ronde stekker, LED: Nee<br>Aansluiting 2: open uiteinde<br>Afgeschermd: Nee<br>Kabellengte: 2.000 mm<br>Materiaal mantel: PUR |
|  | 50130657 | KD U-M12-4A-P1-050 | Aansluitkabel | Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 4 -polig<br>Ronde stekker, LED: Nee<br>Aansluiting 2: open uiteinde<br>Afgeschermd: Nee<br>Kabellengte: 5.000 mm<br>Materiaal mantel: PUR |

Bevestigingstechniek - overige

|                                                                                    | Art.-nr. | Benaming | Artikel  | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50111499 | MC 012K  | Klemstuk | Diameter, inwendig: 12 mm<br>Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Klemhouder<br>Bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging<br>Bevestiging, apparaatzijde: klembaar<br>Type bevestigingsonderdeel: star<br>Materiaal: Kunststof |

Opmerking



Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.