

## 기술 데이터 시트

## 투수광 포토 센서 수신기

품목 번호: 50127448

LE49CI.UC1/M4



그림과 차이가 날 수 있습니다

### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 회로도
- 다이어그램
- 조작 및 표시
- 적합한 송신기
- 제품 키워드
- 참고
- 상세 정보
- 액세서리



기술 데이터

기본 데이터

|       |        |
|-------|--------|
| 시리즈   | 49C    |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 수신기    |

광학 데이터

|       |        |
|-------|--------|
| 감지 범위 | 송신기 참조 |
|-------|--------|

전기 데이터

|       |         |
|-------|---------|
| 보호 회로 | 극점 보호   |
|       | 단락 방지   |
|       | 트랜센트 방지 |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 성능 데이터        |                     |
| 공급전압 점검 $U_B$ | 20 ... 250 V, AC/DC |
| 소비전력(AC의 경우)  | 1.5 V-A             |
| 출력            |                     |
| 디지털 스위칭 출력    | 1 개수                |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 스위칭 출력     |                          |
| 종류         | 디지털 스위칭 출력부              |
| 전압 형식      | AC/DC                    |
| 스위칭 전류, 최대 | 400 mA                   |
| 스위칭 용량     | 100 V-A                  |
| 스위칭 전압     | 250V AC/DC               |
| 스위칭 출력 1   |                          |
| 스위칭 소자     | MOSFET 반도체, 상시 개방 접점(NO) |
| 스위칭 원리     | light/dark 전환 가능         |

시간 응답

|          |        |
|----------|--------|
| 스위칭 주파수  | 150 Hz |
| 응답 시간    | 3.3 ms |
| 동작 전 딜레이 | 300 ms |

연결

|        |                |
|--------|----------------|
| 연결     | 1 개수           |
| 연결 1   |                |
| 기능     | 전원 공급<br>출력 신호 |
| 연결부 종류 | 케이블            |
| 케이블 길이 | 2,000 mm       |
| 덮개 재료  | PVC            |
| 케이블 색상 | 흑색             |
| 와이어 개수 | 5 선            |
| 와이어 단면 | 0.34 mm²       |

기술 데이터

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 31 mm x 104 mm x 55.5 mm     |
| 하우징 재료           | 플라스틱                         |
| 플라스틱 하우징         | PC                           |
| 렌즈 커버 재료         | 플라스틱                         |
| 순중량              | 150 g                        |
| 하우징 색상           | 적색                           |
| 고정 방식            | 추가 고정 부품을 사용해야 함<br>통로 마운팅으로 |
| M3 체결용 권장 조임 토크  | 0.9 N·m                      |
| M4 체결용 권장 조임 토크  | 1.4 N·m                      |

조작 및 표시

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 표시 방식   | LED                  |
| LED 개수  | 3 개수                 |
| 파라미터 세팅 | 270° 전위차계<br>티치 버튼   |
| 조작부 기능  | Light/Dark 전환        |
|         | 감도 설정                |
|         | 릴리스 지연을 위한 시간 모듈 활성화 |

환경 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |

인증

|       |               |
|-------|---------------|
| 보호 등급 | IP 67         |
| 보호 등급 | II            |
| 인증    | c UL US       |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |


분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0   | 27270901 |
| ECLASS 9.0   | 27270901 |
| ECLASS 10.0  | 27270901 |
| ECLASS 11.0  | 27270901 |
| ECLASS 12.0  | 27270901 |
| ECLASS 13.0  | 27270901 |
| ECLASS 14.0  | 27270901 |
| ECLASS 15.0  | 27270901 |
| ETIM 5.0     | EC002716 |
| ETIM 6.0     | EC002716 |
| ETIM 7.0     | EC002716 |
| ETIM 8.0     | EC002716 |
| ETIM 9.0     | EC002716 |
| ETIM 10.0    | EC002716 |



다이어그램

전형적인 반응 거동



조작 및 표시

| LED | 디스플레이                     | 의미                    |
|-----|---------------------------|-----------------------|
| 1   | 녹색, 연속 점등                 | 작동 준비 상태              |
| 2   | 황색, 연속 점등                 | 광센서 경로 비었음            |
|     | 황색, 깜빡임                   | 광센서 경로 비었음, 예비 광출력 없음 |
| 3   | 황색, 지속 점등(레벨 표시 렌즈 커버 뒤쪽) | 광센서 경로 비었음            |
|     | 황색, 깜빡임(레벨 표시 렌즈 커버 뒤쪽)   | 광센서 경로 비었음, 최소 예비 광출력 |

적합한 송신기

|                                                                                     | 품목 번호    | 명칭        | 감지 범위<br>제한 감지 범위            | 설명                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50127440 | LS49CI.UC | 0.5 ... 120 m<br>0 ... 150 m | 제한 감지 범위: 0 ... 150 m<br>광원: LED, 적외선<br>공급전압: AC/DC<br>연결: 케이블, 2,000 mm, 2 선 |

제품 키워드

제품 명칭: AAA49Cd.EEfG/IJ-KL

|        |                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAA49C | 작동 원리 / 설계<br>PRK49C: 편광 필터가 있는 반사판 포토 센서<br>HT49C: 배경 억제 기능이 있는 확산 센서<br>LS49C: 투수광 포토 센서 송신기<br>LE49C: 투수광 포토 센서 수신기 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 제품 키워드

|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d  | <b>라이트 종류</b><br>해당 사항 없음: 적색광<br>I: 적외선                                                                                                                                                                                                                   |
| EE | <b>작동 전압</b><br>해당 사항 없음: 10 ~ 30 V, DC<br>UC: 20 ~ 250V AC/DC(모든 전류 사용 버전)                                                                                                                                                                                |
| f  | <b>장비</b><br>H: 히터 포함<br>D: 탈분극 매체<br>1: 270° 포텐셔미터<br>8: 입력신호 비활성화(High 신호를 이용한 활성화)                                                                                                                                                                      |
| ij | <b>스위칭 출력 / 기능 / OUT1OUT2</b><br>2: NPN 트랜지스터 출력, 라이트 스위칭<br>N: NPN 트랜지스터 출력, 다크 스위칭<br>4: PNP 트랜지스터 출력, 라이트 스위칭<br>P: PNP 트랜지스터 출력, 다크 스위칭<br>W: 경고 출력<br>TS: 릴레이, 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점(NC/NO)<br>M4: 낮은 저항의 MOSFET 반도체 스위칭 출력, 상시 개방 접점(NO)<br>X: 핀 할당되지 않음 |
| KL | <b>전기 연결</b><br>TB: 터미널 블록 - 스프링 터미널이 있는 단자함(5 x 1.5mm <sup>2</sup> )<br>해당 사항 없음: 케이블, 표준 길이 2,000mm<br>M12: M12 원형 커넥터, 4핀(커넥터)                                                                                                                          |

## 참고



제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 [www.leuze.com](http://www.leuze.com)을 참조하십시오.

## 참고



**용도에 맞게 사용해야 합니다!**



- 이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.
- 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
- 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오.

## 상세 정보

- 보호 절연됨, 정격 전압 250VAC
- 유도성 또는 정전용량형 부하에 적합한 스파크 방지 장치(스너버) 제공

액세서리

고정 기술 - 고정 브라켓

|                                                                                   | 품목 번호    | 명칭    | 품목    | 설명                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50025570 | BT 96 | 고정 부품 | 고정 부품 모델: L자형 브래킷<br>마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로<br>마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능<br>고정 부품 종류: 고정형<br>재료: 금속 |

고정 기술 - 원형 로드 마운트

|                                                                                   | 품목 번호    | 명칭           | 품목     | 설명                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50128380 | BTU 460M-D12 | 설치 시스템 | 고정 부품 모델: 설치 시스템<br>마운팅, 시스템 측: 원형 로드 12mm용<br>마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능<br>고정 부품 종류: 조정 가능, 360° 회전식<br>재료: 금속 |

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.