


## Karta danych technicznych Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 50011952

BK7 KB-092-12000- 4 SE

### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Aplikacja | Odporny na działanie chemikaliów |
|-----------|----------------------------------|

## Dane elektryczne

## Parametry wydajnościowe

|                  |            |
|------------------|------------|
| Napięcie robocze | 30 V AC/DC |
|------------------|------------|

## Przylącze

## Przylącze 1

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Rodzaj przylącza     | Standardowa wtyczka |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie                 |
| Liczba pinów         | 4 -pin              |
| Wersja               | kątowy              |
| Typ                  | female              |

## Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | otwarty koniec |
|------------------|----------------|

## Właściwości przewodu

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Liczba żył                     | 4 Piece(s)                                     |
| Kolor płaszczka                | czarny                                         |
| Ekranowane                     | Nie                                            |
| Wersja przewodu                | Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu) |
| Średnica przewodu (zewnątrzna) | 4,7 mm                                         |
| Długość przewodu               | 12.000 mm                                      |
| Materiał płaszczka             | PVC                                            |
| Przydatność łańcucha wlezonego | Nie                                            |

## Dane mechaniczne

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 377 g |
|------------|-------|

## Obsługa i wskazanie

## Parametry otoczenia

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 5 ... 40 °C |
|-------------------------------------|-------------|

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27279218 |
| ECLASS 9.0          | 27060311 |
| ECLASS 10.0         | 27060311 |
| ECLASS 11.0         | 27060311 |
| ECLASS 12.0         | 27060311 |
| ECLASS 13.0         | 27060311 |
| ECLASS 14.0         | 27060311 |
| ECLASS 15.0         | 27060311 |
| ECLASS 16.0         | 27060311 |
| ETIM 5.0            | EC001855 |
| ETIM 6.0            | EC001855 |
| ETIM 7.0            | EC001855 |
| ETIM 8.0            | EC001855 |
| ETIM 9.0            | EC001855 |
| ETIM 10.0           | EC001855 |
| UNSPSC 26.08        | 26121604 |

## Przylącze elektryczne

## Przylącze 1

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Rodzaj przylącza     | Standardowa wtyczka |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie                 |
| Liczba pinów         | 4 -pin              |
| Wersja               | kątowy              |
| Typ                  | female              |

## Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | otwarty koniec |
|------------------|----------------|

## Schemat elektryczny

