

技術データシート

定位置2Dコードリーダー

製品番号: 50135000

DCR50M2/R2

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- ダイアグラム
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	DCR 50
チップ	CMOS (Rolling Shutter)

特別モデル

特別モデル	スキャンエンジンモジュール
-------	---------------

機能

ソフトウェア機能	1Dコードの読み取り
	2Dコードの読み取り

読取値

コード種類 読み取り可	2/5 インターリーブ
	Australian Post
	Aztec
	Canada Post
	Code 11
	Code 128
	Code 32
	Code 39
	Code 49
	Code 93
	EAN/UPC
	GS1 コンボジット
	GS1 データバー
	KIX コード
	Korea Post
	MSI Plessey
	PDF417
	Planet
	Postnet
	QRコード
	Telepen
	UK Royal Mail
	UPU IDタグ
	インテリジェントメール
	コーダバー
	コーダブロック F
	データマトリクスコード
	マイクロPDF
	マイクロQR
	マクシマムコード
	医薬品コード
	日本郵便

光学的仕様

読み取り距離	30 ... 425 mm
カメラの水平方向分解能	1,280 px
カメラの垂直方向分解能	960 px
モジュールサイズ	0.127 ... 0.528 mm

電気的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U_B	4.75 ... 5.25 V, DC
消費電流、最大	300 mA
入力	
デジタルスイッチ出力数	1 個数

出力

デジタルスイッチ出力数	1 個数
-------------	------

スイッチ出力

電圧の種類	DC
-------	----

スイッチ出力 1

スイッチエレメント	トランジスタ, NPN
-----------	-------------

インターフェース

種類	RS 232
----	--------

RS 232

機能	プロセス
伝送速度	9,600 ... 115,200 Bd
データフォーマット	設定可能

コネクタ

コネクタ数	1 個数
-------	------

コネクタ 1

機能	データインターフェース
	信号入力
	信号出力
	設定インターフェース
	電力供給
コネクタの種類	Molexコネクタ
極数	6 -極
タイプ	オス

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	31.6 mm x 12.7 mm x 27.5 mm
筐体の素材	プラスチック
	金属
重量	10 g
筐体色	銀
取り付けの種類	取り付けネジ

操作と表示

表示の種類	LED
	プザー
設定/パラメータ化の種類	ソフトウェア

周囲データ


周囲温度、動作時	0 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-20 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず)	10 ... 90 %

仕様書

関税分類番号	84719000
ECLASS 5.1.4	27280103
ECLASS 8.0	27280103
ECLASS 9.0	27280103
ECLASS 10.0	27280103
ECLASS 11.0	27280103
ECLASS 12.0	27280103
ECLASS 13.0	27280103
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002999
ETIM 7.0	EC002999
ETIM 8.0	EC002999

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



電気的接続

コネクタ 1


機能	データインターフェース
	信号入力
	信号出力
	設定インターフェース
	電力供給
コネクタの種類	Molexコネクタ
極数	6 - 極
タイプ	オス

電氣的接続


ピン	ピン配列
1	V+
2	GND
3	トリガーIN
4	OUT 1
5	RS 232 TxD
6	RS 232 RxD

ダイアグラム

読み取り領域 垂直方向のビーム拡散



読み取り領域 水平方向のビーム拡散



読み取り領域

①	②	
Code 39 0,190mm (7,5mil)	50 (2,0)	245 (9,6)
GS1 Databar/ 0,267mm (10,5mil)	35 (1,4)	225 (8,9)
UPC 0,330mm (13mil)	40 (1,5)	370 (14,6)
PDF417 0,147mm (5,8mil)	85 (3,3)	155 (6,1)
PDF417 0,170mm (6,7mil)	65 (2,6)	175 (6,9)
Data Matrix/ 0,127mm (5mil)	75 (3,0)	90 (3,5)
Data Matrix/ 0,160mm (6,3mil)	70 (2,8)	135 (5,3)
Data Matrix/ 0,254mm (10mil)	50 (2,0)	205 (8,1)
Data Matrix/ 0,528mm (20,8mil)	30 (1,2)	425 (16,7)

- 1 コードタイプ / 分解能[m]
- 2 典型的な読み取り距離 [mm] ([inch])

注意

目的になつたご利用にご注意ください！

	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。 ⚠ この製品は有資格者のみが操作できます。 ⚠ 使用目的に応じた製品をご使用してください。
--	--

アクセサリ

運用開始/診断

	製品番号	名称	製品	説明
	50128204	MA-CR	モジュール	説明: 実験室およびテスト用のアダプタボード インターフェイスの種類: RS 232

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。