

## 技術データシート

## セーフティ・ライトカーテンレシーバ

製品番号: 68009115

MLC530R14-1500-SPG



### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 回線図
- 操作と表示
- 適したトランスミッタ
- 製品キー
- 注意
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| シリーズ     | MLC 500                      |
| デバイス種類   | レシーバ                         |
| 含む       | ブラケット BT-NC 2個               |
| アプリケーション | Smart Process Gating<br>手の保護 |

機能

|         |                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能パッケージ | Smart Process Gating                                                                                                                                                                                  |
| 機能      | "接触式安全回路"の統合<br>"電子セーフティ・スイッチ出力"の統合<br>1ビーム公差の固定ブランキング<br>Smart Process Gating<br>スタート/リスタート・インターロック ( RES )<br>トランスファチャンネル-切り替え<br>マクシマムスキャン<br>ミューティングタイムアウトの延長<br>公差のない固定ブランキング<br>適格な停止<br>配線付き設定 |

パラメータ

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| タイプ                 | 4, IEC/EN 61496      |
| SIL                 | 3, IEC 61508         |
| 安全度水準 付与限界          | 3, IEC/EN 62061      |
| パフォーマンスレベル ( PL )   | e, EN ISO 13849-1    |
| PFH <sub>D</sub>    | 7.73E-09 毎時          |
| 可使時間 T <sub>M</sub> | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー               | 4, EN ISO 13849      |

保護フィールド仕様

|        |          |
|--------|----------|
| 分解能    | 14 mm    |
| 保護領域高さ | 1,500 mm |

光学的仕様

|    |                   |
|----|-------------------|
| 同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
|----|-------------------|

電氣的仕様

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| サプレッサ                        | 短絡保護<br>過電圧保護          |
| パフォーマンスデータ                   |                        |
| 供給電圧 U <sub>B</sub>          | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 消費電流、最大                      | 150 mA                 |
| セーフティガード                     | 2 A 中タイムラグ             |
| 入力                           |                        |
| デジタルスイッチ出力数                  | 3 個数                   |
| スイッチ入力                       |                        |
| 種類                           | デジタルスイッチ入力             |
| 高スイッチ電圧、最小                   | 18 V                   |
| 低スイッチ電圧、最大                   | 2.5 V                  |
| スイッチ電圧、典型値                   | 22.5 V                 |
| 電圧の種類                        | DC                     |
| 出力                           |                        |
| セーフティ・スイッチ出力数 ( OSSDs 2 個数 ) |                        |

セーフティ・スイッチ出力

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 種類         | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18 V              |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V             |
| スイッチ電圧、典型値 | 22.5 V            |
| 電圧の種類      | DC                |
| 電流負荷、最大    | 380 mA            |
| 誘導負荷       | 2,000 μH          |
| 容量負荷       | 0.3 μF            |
| 残留電流、最大    | 0.2 mA            |
| 残留電流、典型値   | 0.002 mA          |
| 電圧降下       | 1.5 V             |

セーフティ・スイッチ出力 1

|           |             |
|-----------|-------------|
| 割り当て      | コネクタ 1、ピン 5 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |

セーフティ・スイッチ出力 2

|           |             |
|-----------|-------------|
| 割り当て      | コネクタ 1、ピン 6 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |

応答時間

|         |        |
|---------|--------|
| 応答時間    | 100 ms |
| リスタート時間 | 100 ms |

コネクタ

|       |      |
|-------|------|
| コネクタ数 | 1 個数 |
|-------|------|

コネクタ 1

|         |             |
|---------|-------------|
| 機能      | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形ブラグ       |
| ネジ寸     | M12         |
| 素材      | 金属          |
| 極数      | 8 -極        |

伝導特性

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 許容ケーブル断面、典型値      | 0.25 mm² |
| 接続ケーブル長、最大        | 100 m    |
| 負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 200 Ω    |

機械の仕様

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 29 mm x 1,566 mm x 35.4 mm                 |
| 筐体の素材              | 金属                                         |
| 筐体 金属              | アルミ                                        |
| レンズカバーの素材          | プラスチック / PMMA                              |
| 素材 エンドキャップ         | 亜鉛ダイカスト                                    |
| 正味重量               | 1,650 g                                    |
| 筐体色                | 黄色、RAL1021番                                |
| 取り付けの種類            | 取り付けブラケット<br>回転アタッチメント<br>溝に取付け<br>装置の柱に取付 |

操作と表示

|       |        |
|-------|--------|
| 表示の種類 | 7セグ表示器 |
|       | LED    |
| LEDの数 | 3 個数   |


仕様書

|            |                |
|------------|----------------|
| 周囲データ      |                |
| 周囲温度、動作時   | -30 ... 55 °C  |
| 周囲温度、保管時   | -30 ... 70 °C  |
| 相対湿度（結露せず） | 0 ... 95 %     |
| 認証         |                |
| 保護等級       | IP 65          |
| 保護等級       | III            |
| 認可         | c TÜV NRTL US  |
|            | c UL US        |
|            | S マーク          |
|            | TÜV南           |
| 耐震性        | 50 m/s²        |
| 耐衝撃性       | 100 m/s²       |
| US特許       | US 6,418,546 B |

|              |          |
|--------------|----------|
| 分類           |          |
| 関税分類番号       | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0   | 27272704 |
| ECLASS 9.0   | 27272704 |
| ECLASS 10.0  | 27272704 |
| ECLASS 11.0  | 27272704 |
| ECLASS 12.0  | 27272704 |
| ECLASS 13.0  | 27272704 |
| ECLASS 14.0  | 27272704 |
| ECLASS 15.0  | 27272704 |
| ETIM 5.0     | EC002549 |
| ETIM 6.0     | EC002549 |
| ETIM 7.0     | EC002549 |
| ETIM 8.0     | EC002549 |
| ETIM 9.0     | EC002549 |
| ETIM 10.0    | EC002549 |

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

有効保護領域高さHの算出  $H_{PFE} = H_{PFN} + B + C$  $H_{PFE}$  効果的な有効保護領域高さ = 1528 mm $H_{PFN}$  名目保護領域高さ = 1500 mm

A 全高 = 1566 mm

B 19 mm

C 9 mm


R 効果的に動作する保護領域高さ  $H_{PFE}$  は、光学領域の大きさを超えてRで印されている円の外縁まで及びます。

## 電氣的接続

## コネクタ 1


|         |             |
|---------|-------------|
| 機能      | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ       |
| ネジ寸     | M12         |
| タイプ     | オス          |
| 素材      | 金属          |
| 極数      | 8 - 極       |
| コーディング  | A コード       |
| プラグケース  | FE/SHIELD   |

| ピン | ピン配列    | 心線色 |
|----|---------|-----|
| 1  | IO1/RES | 白   |
| 2  | VIN1    | 茶色  |
| 3  | IN3     | 緑   |
| 4  | IN4     | 黄   |
| 5  | OSSD1   | グレー |
| 6  | OSSD2   | ピンク |
| 7  | VIN2    | 青   |
| 8  | IN8     | 赤   |




## 回線図

### レシーバの接続図




### 動作モード1：Smart Process Gating (SPG) の接続例



1 任意のティーチキースイッチ

回線図

動作モード5：Smart Process Gating (SPG) の切り替え例



1 任意のティーチスイッチ

操作と表示

| LED | ディスプレイ         | 意味                                                    |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | オフ             | デバイスオフ                                                |
|     | 赤、連続点灯         | OSSD off                                              |
|     | 赤、点滅、1 Hz      | 外部エラー                                                 |
|     | 赤、点滅、10 Hz     | 内部エラー                                                 |
|     | 緑、点滅、1 Hz      | OSSD オン、弱い信号                                          |
|     | 緑、連続点灯         | OSSD オン                                               |
| 2   | オフ             | RESが停止またはRESが作動されリリース、またはRESブロックされ、保護領域が中断される         |
|     | 黄、連続点灯         | RESが作動しブロックするも、ロック解除準備完了中・保護領域侵入なしが必要があればリンクされたセンサは解除 |
|     | 黄、点滅           | 前段に接続されたセーフティ回路 オープン                                  |
|     | 黄、点滅 (1xまたは2x) | 前段に接続されたセーフティ回路の切り替え                                  |
| 3   | オフ             | 有効な特殊機能 (ブランキング、ミューティングなど) なし                         |
|     | 青、連続点灯         | 保護領域パラメータ (ブランキング) を正しくティーチン                          |

操作と表示

| LED | ディスプレイ                               | 意味                                                                                          |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | 青、点滅、1 Hz<br>青、短くフラッシュ<br>青、点滅、10 Hz | ミューティング作動中<br>保護領域パラメータのティーチインまたはミューティング再起動が必要か、ミューティングオーバーライドが作動中<br>保護領域パラメータのティーチイン中のエラー |

適したトランスミッタ

|                                                                                   | 製品番号     | 名称             | 製品                    | 説明                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | 68000115 | MLC500T14-1500 | セーフティ・ ライトカーテントランスミッタ | 保護領域高さ: 1,500 mm<br>検出範囲: 0 ... 6 m<br>コネクタ: 丸形プラグ, M12, 金属, 5 -極 |

製品キー

製品名 : MLCxyy-za-hhhhei-ooo

| MLC  | セーフティライトカーテン                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x    | シリーズ<br>3: MLC 300<br>5 : MLC 500                                                                                                                                                                                                   |
| yy   | 機能クラス<br>00: トランスミッタ<br>01: トランスミッタ ( AIDA )<br>02: テスト入力付トランスミッタ<br>10: レシーバ ベーシック - 自動リスタート<br>11: レシーバ ベーシック - 自動リスタート ( AIDA )<br>20: レシーバ スタンダード EDM/RES選択可<br>30 : レシーバ拡張済み - プランキング/ミューティングまたはゲーティング<br>35: 拡張済み受信器 - ゲーティング |
| z    | デバイス種類<br>T: トランスミッタ<br>R: レシーバ                                                                                                                                                                                                     |
| a    | 分解能<br>14: 14 mm<br>20: 20 mm<br>30: 30 mm<br>40: 40 mm<br>90: 90 mm                                                                                                                                                                |
| hhhh | 保護領域高さ<br>150 ... 3000: 150 mm ~ 3000 mm                                                                                                                                                                                            |
| e    | ホスト/ゲスト ( オプション )<br>H: ホスト<br>MG: Middle Guest<br>G: ゲスト                                                                                                                                                                           |
| i    | インターフェース ( オプション )<br>/A: AS-i                                                                                                                                                                                                      |
| ooo  | オプション<br>/V : 高い防振性<br>EX2: 防爆 ( ゾーン2 + 22 )<br>SPG : Smart Process Gating<br>SPG RR: Smart Process Gating - 低分解能                                                                                                                   |

注意



🔗 利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。

## 注意



目的になかったご利用にご注意ください！



- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。

## アクセサリ

## コネクタ関連・コネクタケーブル

| 製品番号                                                                              | 名称       | 製品                 | 説明   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------|
|  | 50135128 | KD S-M12-8A-P1-050 | 接続回線 |
|  |          |                    |      |
|  |          |                    |      |
|  |          |                    |      |

コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 8-極  
 丸形プラグ、LED: いいえ  
 コネクタ 2: オープン末端  
 シールド: はい  
 ケーブル長: 5,000 mm  
 シースの素材: PUR

## 取り付け技術-回転アタッチメント

| 製品番号                                                                               | 名称     | 製品     | 説明       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
|  | 429393 | BT-2HF | ブラケットセット |

取り付け、設備側: 通路設置  
 取り付け、デバイス側: クランプ可  
 取り付け部の種類: 360°回転可  
 素材: 金属, プラスチック

## サービス

| 製品番号                                                                                | 名称      | 製品         | 説明       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
|  | S981050 | CS40-I-140 | 安全検査     |
|   | S981046 | CS40-S-140 | 初期導入サポート |

詳細: 現行の規格とガイドラインに従って、セーフティ光グリッドアプリケーションをチェックします。デバイスと機械のデータをデータベースに記録します。アプリケーションごとのテストプロトコルの作成。  
 条件: 機械の停止が可能で、Leuze従業員への顧客側からのサポートと、機械へのアクセスが保証されなければなりません。

詳細: フォローアップ時間測定と初期検査を含む安全装置の場合。  
 条件: デバイスと接続コードは事前に取り付け済み、交通、宿泊費 (場合により) は料金に含まれません。

## 注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。