

Folha de dados técnicos

Módulo de conexão do sensor

N.º do art.: 520144

AC-SCM7U-BT

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Ligação elétrica
- Operação e indicação
- Acessórios



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para	Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 335, MLD 535
---------------	--

Dados elétricos

Resistência de isolamento, mín.	10.000.000.000 Ω
Carga elétrica máx.	1 A

Dados de desempenho

Tensão de alimentação U _B	24 V, CC, -20 ... 20 %
--------------------------------------	------------------------

Conexão

Número de conexões	7 Unid.
--------------------	---------

Conexão 1

Função	Conexão com o dispositivo
	Interface local
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo	500 mm
Material da bainha	PUR
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material	Metal
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A

Conexão 2

Função	Entrada local, sensor de muting 1
Tipo de conexão	Conector redondo
Designação no dispositivo	MS1
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Conexão 3

Função	Entrada local, sensor de muting 2
Tipo de conexão	Conector redondo
Designação no dispositivo	MS2
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Conexão 4

Função	Entrada local, sensor de muting 3
Tipo de conexão	Conector redondo
Designação no dispositivo	MS3
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Conexão 5

Função	Entrada local, sensor de muting 4
Tipo de conexão	Conector redondo
Designação no dispositivo	MS4
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Conexão 6

Função	Conexão indicador luminoso de muting externo
Tipo de conexão	Conector redondo
Designação no dispositivo	LMP
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Conexão 7

Função	Conexão da tecla de partida / reinicialização de muting (Muting-Restart)
Tipo de conexão	Conector redondo
Designação no dispositivo	RES
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Dados mecânicos

Execução	Cúbico
Dimensões (L x A x C)	30 mm x 23,9 mm x 196 mm
Material da carcaça	Plástico
Carcaça plástico	PA 6
Peso líquido	230 g
Cor da carcaça	Preto
Tipo de fixação	Placa de montagem

Operação e indicação

Tipo de indicação	LED
Número de LEDs	6 Unid.

Dados do ambiente


Temperatura ambiente, operação	-30 ... 80 °C
--------------------------------	---------------

Classificação

Número da pauta aduaneira	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279219
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ECLASS 13.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros



AC-SCM7U

AC-SCM7U-BT


AC-SCM7U-BT-L

Ligação elétrica

Conexão 1		Conexão com MLD
Função	Conexão com o dispositivo	
	Interface local	
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo	
Comprimento do cabo	500 mm	
Material da bainha	PUR	
Cor do cabo	Preto	
Seção transversal do fio	2 mm²	
Tamanho da rosca	M12	
Tipo	male	
Material	Metal	
Número de polos	8 polos	
Codificação	Código A	


Ligação elétrica

Pino	Ocupação de pinos
1	MS3
2	+24 V
3	MS2
4	MS1
5	RES/LMP
6	MS4
7	0 V
8	n.c.




Conexão 2	MS1
Função	Entrada local, sensor de muting 1
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Pino	Ocupação de pinos
1	+24 V
2	n.c.
3	0 V
4	MS1
5	n.c.



Conexão 3	MS2
Função	Entrada local, sensor de muting 2
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Pino	Ocupação de pinos
1	+24 V
2	n.c.
3	0 V
4	MS2
5	n.c.




Conexão 4	MS3
Função	Entrada local, sensor de muting 3
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Ligação elétrica

Pino Ocupação de pinos

1	+24 V
2	n.c.
3	0 V
4	MS3
5	n.c.




Conexão 5

MS4

Função	Entrada local, sensor de muting 4
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Pino Ocupação de pinos

1	+24 V
2	n.c.
3	0 V
4	MS4
5	n.c.




Conexão 6

LMP

Função	Conexão indicador luminoso de muting externo
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Pino Ocupação de pinos

1	n.c.
2	LMP
3	0 V
4	RES/LMP
5	n.c.




Conexão 7

RES

Função	Conexão da tecla de partida / reinicialização de muting (Muting-Restart)
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Ligação elétrica

Pino	Ocupação de pinos
1	+24 V
2	RES/LMP
3	n.c.
4	RES/LMP
5	n.c.



Operação e indicação

LED	Indicador	Significado
1	Amarelo, luz contínua	Status, sensor de muting
2	Amarelo, luz contínua	Status, sensor de muting
3	Amarelo, luz contínua	Status, sensor de muting
4	Amarelo, luz contínua	Status, sensor de muting
5	Amarelo, luz contínua	Status indicador luminoso de muting
6	Amarelo, luz contínua	Status do botão de inicialização de muting

Acessórios

Muting - Indicadores luminosos

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50135453	M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200	Indicadores luminosos de muting	Sinalização: Ótico Tensão de alimentação: 24 V, CA/CC Consumo de corrente, máx.: 27 mA Conexão: Cabo com conector redondo, 2.000 mm Execução: Cilíndrico Diâmetro: 40 mm Lâmpada: LED/24V Imagem de sinal: Luz contínua Cor da calota: Transparente Ângulo de emissão: 360° Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grau de proteção: IP 66
	50135452	M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200	Indicadores luminosos de muting	Sinalização: Ótico Tensão de alimentação: 24 V, CA/CC Consumo de corrente, máx.: 58 mA Conexão: Cabo com conector redondo, 2.000 mm Execução: Cilíndrico Diâmetro: 70 mm Lâmpada: LED/24V Imagem de sinal: Luz contínua Cor da calota: Transparente Ângulo de emissão: 360° Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Grau de proteção: IP 66

Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.