

## 技术数据表

## 连接器

配件编号: 50134929

ME 338 103

### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 操作和显示



图片可能不同

## 技术参数

## 基础数据

适合	BCL 338i
	BPS 338i

## 接口

类型	EtherCAT, EtherCAT
----	--------------------

## 连接

接口数量	4 光束
------	------

## 连接1

功能	PWR/SW输入/输出
类型	带接头电缆

螺纹规格	M12
------	-----

类型	插头
----	----

材料	金属
----	----

引脚数	5 个引脚
-----	-------

编码	A-编码
----	------

## 连接2

功能	维护接口
----	------

类型	USB
----	-----

接头类型	USB 2.0小型-B
------	-------------

## 连接3

功能	主机/总线输入
----	---------

类型	带接头电缆
----	-------

螺纹规格	M12
------	-----

类型	插座
----	----

材料	金属
----	----

引脚数	4 个引脚
-----	-------

编码	D-编码
----	------

## 连接4

功能	总线输出
----	------

类型	带接头电缆
----	-------

螺纹规格	M12
------	-----

类型	插座
----	----

材料	金属
----	----

引脚数	4 个引脚
-----	-------

编码	D-编码
----	------

## 机械参数

设计	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	64 mm x 33.5 mm x 43.5 mm
外壳材料	金属
金属外壳	压铸铝
净重	70 g
外壳颜色	红色, RAL 3000

## 操作和显示


显示类型	LED
LED数	2 光束

## 分类

税率编号	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ECLASS 13.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015

## 尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



## 电气连接

### 连接1

功能	PWR/SW输入/输出
类型	带接头电缆
电缆长度	900 mm
电缆颜色	黑色
核心截面	0.34 mm <sup>2</sup>
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

### 引脚 引脚分配

1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

## 电气连接

### 连接2

功能	维护接口
类型	USB
接头类型	USB 2.0小型-B

### 连接3

功能	主机/总线输入
类型	带接头电缆
电缆长度	500 mm
护套材料	PUR
电缆颜色	绿色
核心截面	0.34 mm <sup>2</sup>
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码

### 引脚 引脚分配

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

### 连接4

功能	总线输出
类型	带接头电缆
核心截面	0.34 mm <sup>2</sup>
电缆颜色	绿色
电缆长度	700 mm
护套材料	PUR
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码

### 引脚 引脚分配

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

## 操作和显示

### LED 显示

LED	显示	说明
1	绿色, 常亮	以太网
	黄色, 闪烁	激活数据传输
2	绿色, 常亮	以太网
	黄色, 闪烁	激活数据传输