

기술 데이터 시트


상호접속 케이블

품목 번호: 50123265

K-YPB M12A-5m-M12A-S-PUR

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

적합한 적용 대상:	라이트 커튼 CML700i
인터페이스에 적합함	PROFIBUS DP

연결

연결 1	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
손잡이 재료	PUR
핀 개수	5 핀
엔코딩	B 코드
버전	엑시얼
연결 2	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
손잡이 재료	PUR
핀 개수	5 핀
엔코딩	B 코드
버전	엑시얼
연결 3	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
손잡이 재료	PUR
핀 개수	5 핀
엔코딩	B 코드
버전	엑시얼

케이블 특성	
와이어 개수	2 개수
와이어 단면	0.25 mm²
AWG	24
덮개 색상	자주색
차폐됨	예
실리콘 불포함	예
케이블 모델	분배기 케이블
케이블 직경(외경)	7.8 mm
덮개 재료	PUR
와이어 절연	PE
트래버스 측정	수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 10m/s²에서 최대 5.5m/s
드래그 체인 적합성	예
바깥 피복 특성	CFC 없음, 실리콘 없음, 할로겐 없음

기술 데이터

굽힘 주기	5,000,000 개수
유동적 배열 굴곡 반경, 최소	최소 10 x 케이블 직경
고정적 배열 굴곡 반경, 최소	최소 7.5 x 케이블 직경

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-20 ... 60 °C
------------	---------------

분류

HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

전기 연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	플라스틱

전기 연결


연결 1

손잡이 재료	PUR
핀 개수	5 핀
엔코딩	B 코드
버전	액시얼
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치

핀

1	n.c.
2	녹색
3	n.c.
4	적색
5	n.c.

와이어 색상



연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
케이블 길이	5,000 mm
나사 크기	M12
유형	암
손잡이 재료	PUR
핀 개수	5 핀
엔코딩	B 코드
버전	액시얼
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치

연결 3

연결부 종류	원형 커넥터
케이블 길이	250 mm
나사 크기	M12
유형	Male
손잡이 재료	PUR
핀 개수	5 핀
엔코딩	B 코드
버전	액시얼
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치