

## Fiche technique

## Bloc de raccordement

Art. n°: 50116463

MK 300

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

|             |          |
|-------------|----------|
| Adapté pour | BCL 300i |
|             | BPS 300i |

### Interface

|      |        |
|------|--------|
| Type | RS 232 |
|------|--------|

### Connexion

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Nombre de connexions | 3 pièce(s) |
|----------------------|------------|

#### Connexion 1

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Fonction          | PWR / SW IN/OUT |
| Type de connexion | Borne           |
| Nombre de pôles   | 5 pôles         |

#### Connexion 2

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Fonction          | HÔTE/BUS IN |
| Type de connexion | Borne       |
| Nombre de pôles   | 5 pôles     |

#### Connexion 3

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Fonction          | Interface de maintenance |
| Type de connexion | USB                      |

### Données mécaniques

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Forme                  | Cubique                       |
| Dimensions (l x H x L) | 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm     |
| Matériau du boîtier    | Métallique                    |
|                        | Plastique                     |
| Boîtier métallique     | Aluminium moulé sous pression |
| Poids net              | 175 g                         |
| Couleur du boîtier     | Noir                          |

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4             | 27280190 |
| ECLASS 8.0               | 27280190 |
| ECLASS 9.0               | 27279090 |
| ECLASS 10.0              | 27280192 |
| ECLASS 11.0              | 27280191 |
| ECLASS 12.0              | 27280191 |
| ECLASS 13.0              | 27280191 |
| ECLASS 14.0              | 27280191 |
| ECLASS 15.0              | 27280191 |
| ECLASS 16.0              | 27280191 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |

## Raccordement électrique

### Connexion 1

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Fonction          | PWR / SW IN/OUT |
| Type de connexion | Borne           |
| Presse-étoupe     | M16             |
| Nombre de pôles   | 5 pôles         |

### Borne

|   |        |
|---|--------|
| 1 | SWIO 2 |
| 2 | SWIN 1 |
| 3 | VIN    |
| 4 | GNDIN  |
| 5 | FE     |

### Affectation

### Connexion 2

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Fonction          | HÔTE/BUS IN |
| Type de connexion | Borne       |
| Presse-étoupe     | M16         |
| Nombre de pôles   | 5 pôles     |

Raccordement électrique

| Borne | Affectation |
|-------|-------------|
| 1     | RTS/TX+     |
| 2     | TxD/Tx-     |
| 3     | GND ISO     |
| 4     | RxD/RX-     |
| 5     | CTS/RX+     |

Connexion 3

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Fonction           | Interface de maintenance |
| Type de connexion  | USB                      |
| Type de connecteur | USB 2.0 Mini-B           |