

기술 데이터 시트

라이트 커튼 수신기

품목 번호: 50123415

CML730i-R20-1270.R/D3-M12



내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 조작 및 표시
- 적합한 송신기
- 제품 키워드
- 참고
- 액세서리

그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

| | |
|--------|--------------------|
| 시리즈 | 730 |
| 기능 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 수신기 |
| 포함됨 | BT-2R1 사용을 위한 액세서리 |
| 애플리케이션 | 물체 계측 투명 물체 감지 |

특수 모델

| | |
|-------|--------------------------------|
| 특수 모델 | 경사빔 스캐닝 크로스빔 스캐닝 평행빔 스캐닝 |
|-------|--------------------------------|

광학 데이터

| | |
|--------------|---------------|
| 감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
| 감지 범위 | 0.3 ... 9.5 m |
| 감지 범위, 투명 물체 | 0.3 ... 3.5 m |
| 제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
| 제한 감지 범위 | 0.2 ... 12 m |
| 측정 필드 길이 | 1,270 mm |
| 빔 개수 | 64 개수 |
| 빔 간격 | 20 mm |

측정 데이터

| | |
|----------|-------|
| 최소 물체 직경 | 30 mm |
|----------|-------|

전기 데이터

| | |
|-------|---------------------------|
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 트랜션트 방지 |
|-------|---------------------------|

성능 데이터

| | |
|----------------|---|
| 공급 전압 점점 U_B | 18 ... 30 V, DC |
| 리플 | 0 ... 15 %, U_B 에서 |
| 무부하 전류 | 0 ... 270 mA, 제시된 값은 송신기와 수신기로 구성된 전체 패키지에 관한 값입니다. |

선택적 입/출력부

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| 선택적 입/출력부 개수 | 2 개수 |
| 종류 | 선택적 입/출력부 |
| 전압 형식, 출력 | DC |
| 스위칭 전압, 출력 | 일반 U_B / 0 V |
| 스위칭 전압, 입력 | high: $\geq 6V$ low: $\leq 4V$ |

입/출력부 1

시간 응답

| | |
|----------|------------|
| 사이클 시간 | 1 ms |
| 빔당 응답 시간 | 10 μ s |

인터페이스

| | |
|--------------|---------------|
| 종류 | RS 485 Modbus |
| RS 485 기능 | 진행 |

서비스 인터페이스

| | |
|----|---------|
| 종류 | IO-Link |
|----|---------|

IO-Link

| | |
|----|----------------------------|
| 기능 | 서비스 소프트웨어를 이용한 설정/매개변수화 |
|----|----------------------------|

연결

| | |
|---------|------|
| 연결 | 2 개수 |
| 커넥터 아웃렛 | 뒷면 |

연결 1

| | |
|----|--|
| 기능 | 설정 인터페이스 송신기와 연결 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
|----|--|

| | |
|--------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 인코딩 | A-코딩됨 |

연결 2

| | |
|--------|-------------------|
| 기능 | BUS IN BUS OUT |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 인코딩 | B 코드 |

기술 데이터

| | |
|------------------|----------------------------|
| 디자인 | 사각형(큐빅) |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 29 mm x 35.4 mm x 1,303 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 1,500 g |
| 하우징 색상 | 은색 |
| 고정 방식 | 슬롯 마운팅 추가 고정 부품을 사용해야 함 |

조작 및 표시

| | |
|-------------|------------------------|
| 표시 방식 | LED OLED 디스플레이 |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 설정/매개변수화 방식 | 소프트웨어 티치인(Teach-In) |
| 파라미터 세팅 | 멤브레인 키보드 |

환경 데이터

| | |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |

인증


| | |
|-------|---------------|
| 보호 등급 | IP 65 |
| 보호 등급 | III |
| 인증 | c CSA US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |

기술 데이터

| | |
|--------------|----------|
| HS 번호 | 90314990 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27270910 |
| eCl@ss 8.0 | 27270910 |
| eCl@ss 9.0 | 27270910 |
| eCl@ss 10.0 | 27270910 |
| eCl@ss 11.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |

치수 도면

전체 치수 정보(mm)



- | | | | |
|---|-----------------|---|----------------|
| A | 빔 간격 20mm | L | 프로파일 길이 1288mm |
| B | 측정 필드 길이 1270mm | T | 송신기 |
| F | 나사 M6 | R | 수신기 |
| G | 고정 홈 | Y | 5mm |

치수 도면



전기 연결

연결 1

| | |
|--------|--|
| 기능 | 설정 인터페이스 송신기와 연결 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 인코딩 | A-코딩됨 |

핀 핀 지정

| | |
|---|------------|
| 1 | V+ |
| 2 | I/O 1 |
| 3 | GND |
| 4 | IO-Link |
| 5 | I/O 2 |
| 6 | RS 485 Tx+ |
| 7 | RS 485 Tx+ |
| 8 | FE/SHIELD |



연결 2

| | |
|--------|-------------------|
| 기능 | BUS IN BUS OUT |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 인코딩 | B 코드 |

전기 연결


| 핀 | 핀 지정 |
|---|-----------|
| 1 | V+ |
| 2 | Tx- |
| 3 | PB GND |
| 4 | Tx+ |
| 5 | FE/SHIELD |



조작 및 표시

| LED | 디스플레이 | 의미 |
|-----|-----------|-----------------------|
| 1 | 녹색, 연속 점등 | 작동 준비 상태 |
| | 녹색 깜빡임 | 티치/오류 |
| 2 | 황색, 연속 점등 | 광센서 경로 비었음, 예비 광출력 포함 |
| | 황색, 깜빡임 | 예비 광출력 없음 |
| | 꺼짐 | 물체 감지됨 |

적합한 송신기

| | 품목 번호 | 명칭 | 품목 | 설명 |
|--|----------|------------------------|------------|--|
|  | 50118973 | CML730i-T20-1270.R-M12 | 라이트 커튼 송신기 | 감지 범위: 0.3 ... 9.5 m 연결: 원형 커넥터, M12, 뒷면, 5 핀 |

제품 키워드

제품 명칭: CML7XXi-YZZ-AAAA.BCCDDDD-EEEEFF

| | |
|------|---|
| CML | 기능 원리 측정용 라이트 커튼 |
| 7XXi | 시리즈 720i: 720i 시리즈 730i: 730i 시리즈 |
| Y | 장치 종류 T: 송신기 R: 수신기 |
| ZZ | 빔 간격 05: 5mm 10: 10mm 20: 20mm 40: 40mm |
| AAAA | 측정 필드 길이[mm], 빔 간격에 따라 다름 |
| B | 장비 A: 축방향 커넥터 콘센트 R: 뒷면 커넥터 콘센트 |
| CCC | 인터페이스 L: IO-Link /CN: CANopen /PB: PROFIBUS /PN: PROFINET /CV: 아날로그 전류 및 전압 출력 /D3: RS 485 Modbus |

제품 키워드

| | |
|-----|-----------------------------|
| DDD | 추가 장비 -PS: Power Setting |
| EEE | 전기 연결 M12: M12 원형 커넥터 |
| FFF | -EX: 폭발 방지 |

참고

제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 www.leuze.com을 참조하십시오.

참고

용도에 맞게 사용해야 합니다!

이 제품은 안전 센서가 아니며 사람을 보호하는 장치가 아닙니다.
 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
 반드시 규정에 맞게 제품을 사용하십시오.

UL 애플리케이션에서:

UL 적용 분야에서는 NEC(National Electric Code)에 따른 등급 2 회로에서만 사용을 허용합니다.
 These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/ CYJV7 or PVVA/PVVA7)

액세서리

연결 기술 - 연결 케이블

| | 품목 번호 | 명칭 | 품목 | 설명 |
|--|----------|--------------------|--------|--|
| | 50132079 | KD U-M12-5A-V1-050 | 연결 케이블 | 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PVC |

연결 기술 - Y자형 분배기 케이블

| | 품목 번호 | 명칭 | 품목 | 설명 |
|--|----------|-------------------------|--------|--|
| | 50118183 | K-Y1 M12A-5m-M12A-S-PUR | 중간 케이블 | 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 연결 2: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 5 핀 연결 3: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 8 핀 차폐됨: 예 다리 1 케이블 길이: 5,000 mm 다리 2 케이블 길이: 150 mm 덮개 재료: PUR |

액세서리

| 품목 번호 | 명칭 | 품목 | 설명 |
|----------|--------------------------|--------|---|
| 50123265 | K-YPB M12A-5m-M12A-S-PUR | 중간 케이블 | 인터페이스에 적합함: PROFIBUS DP 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, B 코드, 5 핀 연결 2: 원형 커넥터가 있는 케이블, M12, 액시얼, 암, B 코드, 5 핀 연결 3: 원형 커넥터가 있는 케이블, M12, 액시얼, Male, B 코드, 5 핀 차폐막: 예 덮개 재료: PUR |

고정 기술 - 고정 받침대

| 품목 번호 | 명칭 | 품목 | 설명 |
|----------|----------------|----------|---|
| 50142900 | BT 700M.5-2SET | 고정 부품 세트 | 고정 부품 모델: 브래킷 설치 마운팅, 시스템 측: T-슬롯 스크류 마운팅 마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능, 슬롯 너트 고정 부품 종류: 고정형 재료: 강철 |

고정 기술 - 스위블 마운트

| 품목 번호 | 명칭 | 품목 | 설명 |
|--------|--------|--------|---|
| 429046 | BT-2R1 | 브래킷 세트 | 마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로 마운팅, 장치 측: 클램핑 가능 고정 부품 종류: 360° 회전식 재료: 금속, 플라스틱 |

서비스

| 품목 번호 | 명칭 | 품목 | 설명 |
|---------|------------|--------|---|
| S981001 | CS10-S-110 | 시운전 지원 | 세부사항: 고객이 원하는 장소에서 실행, 최대 10시간 소요. 조건: 장치 및 연결 케이블이 이미 설치되어 있음, 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액. 제한사항: 기계(설치) 및 전기(배선) 작업 미실행, 주변의 외부 구성품 미변경(장착, 배선, 프로그래밍). |
| S981005 | CS10-T-110 | 제품 교육 | 세부사항: 상담 후 장소 및 내용 결정, 최대 10시간 소요. 조건: 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액. 제한사항: 소요 비용에 따른 별도 출장 및 숙박 경비. |

참고

| | |
|--|---|
| | 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오. |
|--|---|