

技術データシート


接続回線

製品番号: 50147677

KD S-M12-CA-P1-150-V4A

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

アプリケーション	油/潤滑油に耐えられる 清潔および湿った領域
----------	---------------------------

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
消費電圧	最大30 V AC/DC

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
ハンドル本体の素材	PUR
極数	12 -極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ
ロック	ネジ止め、ステンレスV4A、推奨トルク 0.6 Nm、セルフロック
コネクタ 2	
コネクタの種類	オープン末端
伝導特性	
心線数	12 個数
心線断面	0.14 mm ²
AWG	26
シースの色	黒色
シールド	はい
シリコン非含有	はい
ケーブルモデル	コネクタケーブル（片側コネクタなし）
ケーブル直径（外）	6.5 mm
ケーブル長	15,000 mm
シースの素材	PUR
心線の絶縁	PP
スタートアップ速度	水平で5 m、最大 3.3 m/s 走行距離と最大 5 m/s ² の加速
ドラッグチェーン適応	はい
シースの特徴	フロン、カドミウム、シリコン、ハロゲンおよび鉛不使用。艶消し、弱粘着性、耐磨耗性。機械加工が容易
シースの強度	VDE 0472セクション803試験Bに基づく耐加水分解・微生物性、耐オイル・ガソリンと耐薬品性、UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1、IEC 60332-2-2に基づく耐炎性
ねじれ有効性	± 30° / m（毎分35サイクルで最大2百万サイクル）

機械の仕様

レンチサイズ	13 mm
曲げサイクル	5,000,000 個数
曲げ半径 非固定、最小	最低ケーブル直径の10倍
曲げ半径 固定、最小	最低ケーブル直径の5倍

操作と表示

周囲データ	
周囲温度、動作時、非固定	-25 ... 80 °C
周囲温度、動作時、固定設置	-40 ... 80 °C

認証

保護等級	IP 65
	IP 67

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

電氣的接続

コネクタ 1


コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
ハンドル本体の素材	PUR

電氣的接続

コネクタ 1

極数	12-極
コーディング	A-符号化
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ
ロック	ネジ止め、ステンレスV4A、推奨トルク0.6 Nm、セルフロック

ピン	心線色
1	茶色
2	青
3	白
4	緑
5	ピンク
6	黄
7	黒色
8	グレー
9	赤
10	紫
11	グレー / ピンク
12	赤 / 青



コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

回線図

配線パターン

1	⌋	ⓐ	a	リッツ線 茶
2	⌋	ⓑ	b	ワイヤ 青
3	⌋	ⓒ	c	ワイヤ 白
4	⌋	ⓓ	d	ワイヤ 緑
5	⌋	ⓔ	e	リッツ線 ピンク
6	⌋	ⓕ	f	ワイヤ 黄
7	⌋	ⓖ	g	リッツ線 黒
8	⌋	ⓗ	h	ワイヤ グレー
9	⌋	ⓓ	i	ワイヤ 赤
10	⌋	ⓔ	j	リッツ線 紫
11	⌋	ⓕ	k	リッツ線 灰/ピンク
12	⌋	ⓖ	l	リッツ線 赤/青
		ⓓ		