

## 기술 데이터 시트

### 연결 부품

품목 번호: 50037325

MA 4 D.7

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 조작 및 표시
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 시리즈        | MA 4                     |
| 적합한 적용 대상: | 바코드 위치 확인 시스템 시리즈 BPS 3x |
| 인터페이스에 적합함 | SSI                      |

전기 데이터

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 보호 회로                            | 극점 보호           |
| 성능 데이터<br>공급전압 점점 U <sub>B</sub> | 10 ... 30 V, DC |

연결

|            |           |
|------------|-----------|
| 연결         | 2 개수      |
| 연결 1<br>기능 | 데이터 인터페이스 |
| 연결부 종류     | 단자        |
| 핀 개수       | 24 핀      |
| 연결 2<br>기능 | 서비스 인터페이스 |
| 연결부 종류     | Sub-D     |
| 핀 개수       | 9 핀       |

기술 데이터

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 디자인              | 사각형(큐빅)                 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 118 mm x 33 mm x 180 mm |
| 하우징 재료           | 금속                      |
| 금속 하우징           | 알루미늄 다이 캐스팅             |
| 순중량              | 672 g                   |
| 하우징 색상           | 적색                      |

조작 및 표시

|        |          |
|--------|----------|
| 표시 방식  | LC 디스플레이 |
| LED 개수 | 1 개수     |

환경 데이터

|                |               |
|----------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도     | -10 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도     | -20 ... 60 °C |
| 상대 습도(응축되지 않음) | 90 %          |

인증

|       |       |
|-------|-------|
| 보호 등급 | IP 54 |
| 보호 등급 | III   |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27379201 |
| ECLASS 8.0   | 27379201 |
| ECLASS 9.0   | 27069190 |
| ECLASS 10.0  | 27069190 |
| ECLASS 11.0  | 27069090 |
| ECLASS 12.0  | 27069090 |
| ECLASS 13.0  | 27069090 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |

전기 연결

연결 1

|         |           |
|---------|-----------|
| 기능      | 데이터 인터페이스 |
| 연결부 종류  | 단자        |
| 케이블 글랜드 | PG11      |
| 핀 개수    | 24 핀      |

단자

|    |           |
|----|-----------|
| 1  | SSI DATA+ |
| 2  | SSI DATA+ |
| 3  | SSI DATA- |
| 4  | SSI DATA- |
| 5  | n.c.      |
| 6  | n.c.      |
| 7  | SSI CLK-  |
| 8  | n.c.      |
| 9  | SE 1      |
| 10 | n.c.      |
| 11 | VDD_SE    |
| 12 | GND_SE    |
| 13 | SSI CLK+  |
| 14 | SA1       |
| 15 | n.c.      |
| 16 | GND_SA    |

할당

전기 연결

| 단자 | 할당     |
|----|--------|
| 17 | V_IN   |
| 18 | V_IN   |
| 19 | GND_IN |
| 20 | GND_IN |
| 21 | PE     |
| 22 | PE     |
| 23 | n.c.   |
| 24 | n.c.   |

연결 2

|        |           |
|--------|-----------|
| 기능     | 서비스 인터페이스 |
| 연결부 종류 | Sub-D     |
| 유형     | Male      |
| 핀 개수   | 9 핀       |

핀      핀 지정


|   |      |
|---|------|
| 1 | n.c. |
| 2 | RxD  |
| 3 | TXD  |
| 4 | n.c. |
| 5 | GND  |
| 6 | n.c. |
| 7 | n.c. |
| 8 | n.c. |
| 9 | n.c. |

조작 및 표시

| LED | 디스플레이 | 의미             |
|-----|-------|----------------|
| 1   | 녹색    | 스위칭 출력부/스위칭 상태 |

액세서리

연결 기술 - 상호접속 케이블

|                                                                                    | 품목 번호    | 명칭          | 품목       | 설명                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50035355 | KB 031-3000 | 상호접속 케이블 | 인터페이스에 적합함: RS 232, RS 485<br>연결 1: Sub-D, 액시얼, 암, 15 핀<br>원형 커넥터, LED: 아니요<br>연결 2: JST ZHR<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 3,000 mm |

참고

|                                                                                    |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|