

Karta danych technicznych Rozdzielacz

Nr art.: 50130599

MD 7XXP-11-88IO3-K100



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny
- Obsługa i wskazanie
- Akcesoria



Dane techniczne

Dane elektryczne

Wejścia

Element przełączający	PNP
-----------------------	-----

Parametry wydajnościowe

Prąd łączny	10 A
-------------	------

Dane wejściowe układu logicznego

Wejściowe napięcie znamionowe U _N	24 V DC
--	---------

Przylącze

Przylącze główne

Rodzaj przylącza	Przewód
Funkcja	Połączenie z układem sterowania
Długość przewodu	10.000 mm

Właściwości przewodu

Liczba żył	3 Piece(s)
Przekrój żyły	2 x 0,75 mm ² 8 x 0,34 mm ²
AWG	22
Kolor płaszcz	szary
Ekranowane	Nie
Bez silikonu	Nie
Wersja przewodu	Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Średnica przewodu (zewnątrzna)	8,6 mm
Długość przewodu	10.000 mm
Materiał płaszcz	PUR
Izolacja żył	PVC
Przydatność łańcucha wleczonego	Tak
Prędkość przesuwu	maks. 2 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 10 m/s ²
Odporność płaszcz zewnętrzny	odporny na hydrolizę i mikroorganizmy, niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia według VDE 0472 część 803 test B, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2

Przylącza rozdzielacza

Liczba przylączy	8 Piece(s)
Rozmiar gwintu	M8
Liczba pinów	3 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Typ	female
Materiał	Tworzywo sztuczne
Materiał uszczelki o-ring	TPU
Materiał styków	pozlacane
Prąd roboczy na każdy styk	2 A

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.)	30 mm x 35 mm x 132 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Masa netto	1.184 g
Moment dokręcania śrub	0 N·m
Cykle zginania	2.000.000 Piece(s)
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min.	min. 12 x średnica przewodu

Obsługa i wskazanie

Rodzaj wskazania	LED
------------------	-----

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-5 ... 70 °C
-------------------------------------	--------------

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 65 IP 67
Dopuszczenia	c UL US

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279219
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ECLASS 13.0	27440108
ECLASS 14.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
ETIM 9.0	EC002585

Przylącze elektryczne

Przylącze 1


Rodzaj przylącza	Przewód
Liczba żył	3 -wire

Przylącze elektryczne

Kolor żyły	Obsadzenie żył
brązowy	+
niebieski	-
Biały	S1



Schemat elektryczny



Obsługa i wskazanie

LED	Wskazanie	Znaczenie
1	zielony, światło ciągłe	Napięcie robocze przyłożone
2	żółty, światło ciągłe	Sygnał 1
3	biały, światło ciągłe	Sygnał 2

Akcesoria

Technologia połączeniowa – adaptery

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50134904	KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000	Adapter	Przylącze 1: Wtyczki okrągłe, M8, osiowy, female, 4 -pin Przylącze 2: Wtyczki okrągłe, M8, osiowy, male, 3 -pin

Ogólne

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50134479	CAP M8K-Set	Przykrywka przylącza	Rodzaj: Pokrywka zamykająca na wolne sloty Rozmiar gwintu: M8 Materiał: Tworzywo sztuczne

Akcesoria

Wskazówka



☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.