

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50105153

TKS 50X50.1



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Toebehoren

Technische gegevens

Mechanische gegevens

Bouwworm	rechthoekig
Tripelrastermaat	4 mm
Montagemaat breedte	51,4 mm
Montagemaat hoogte	60,3 mm
Montagemaat dikte	8,5 mm
Reflectievlak hoogte	48 mm
Reflectievlak breedte	47 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PMMA8N
Structuur actief vlak	Triple
Nettogewicht	18 g
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging kleefbaar

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 65 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Toebehoren

Bevestigingstechniek - bevestigingen voor ronde stangen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50117252	BTU 300M-D12	Montagesysteem	Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Montagesysteem Bevestiging, installatiezijde: voor ronde stang 12 mm, Plaatklembestijgung Bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar, Geschikt voor M4-schroeven Type bevestigingsonderdeel: klembaar, draaibaar 360°, instelbaar Materiaal: Metaal

Toebehoren

Opmerking	
	Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.