

## Technisches Datenblatt

### Sicherheits-Schalter

Art.-Nr.: 63000201

S200-M1C1-M20



Abbildung kann abweichen

#### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder



# Technische Daten

## Basisdaten

Serie	S200
-------	------

## Funktionen

Funktionen	Mechanisch kodierte Verriegelungseinrichtung der Bauart 2 gemäß EN ISO 14119  Steuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
------------	---

## Kenngrößen

SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	bis inkl. e, EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer $T_M$	20 Jahre, EN ISO 13849-1
B10 <sub>d</sub>	2.000.000 Anzahl Zyklen

## Elektrische Daten

Gebrauchskategorie bei DC 13	Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Gebrauchskategorie bei AC 15	Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Kontaktbestückung	1NC + 1NO
Kontaktoffnung	kraftschlüssig, zwangsweise
Kurzschlusschutz	500 V, 10 A, Typ aM, IEC 60269-1
Berührungsschutz	Erdung

## Leistungsdaten

Bemessungsisolationsspannung	500 V AC, 600 V DC
Konventioneller thermischer Strom, max.	10 A

## Anschluss

Anzahl Anschlüsse	1 St.
Anzahl Leitungseinführungen	1 St.

## Anschluss 1

Funktion	Kontaktanschluss
Art des Anschlusses	Klemme
Art der Klemme	Schraubklemme
Polzahl	4 -polig

## Leitungseigenschaften

Anschlussquerschnitte	1 x 0,34 mm <sup>2</sup> bis 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Litze
-----------------------	--

## Mechanische Daten

Bauform	kubisch
Abmessung (B x H x L)	40 mm x 38 mm x 109,5 mm
Werkstoff Gehäuse	Metall
Gehäuse Metall	ZAMAK
Werkstoff elektrischer Kontakt	Silberlegierung
Nettogewicht	294 g
Farbe Gehäuse	grau rot
Art der Befestigung	Durchgangsbefestigung
Art der Leitungseinführung	M20 x 1,5
Schaltertyp	Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung, ISO 14119
Schaltprinzip	Schleichkontakt
Anfahrbetätigungsrichtungen	1 x oben 4 x seitlich (90°)
Anfahrgeschwindigkeit	0 ... 0,5 m/s
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Betätigungsstöße, IEC 6047-5-1
Betätigungshäufigkeit, max.	3.600 pro Stunde, IEC 6047-5-1
Betätiger, extern	Serie AC-AHxx, gerade, gewinkelt, federnd, justierbar
Auszugskraft, Betätiger entriegelt	10 N
Betätigungsweg bei Zwangstrennung	8,6 mm
Rückstoßtoleranz	4,5 mm

## Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... 80 °C
Verschmutzungsgrad, extern	3, EN 60947-1

## Zertifizierungen


Schutzart	IP 67
Zulassungen	c UL US IMQ

## Klassifikation


Zolltarifnummer	85369095
ECCLASS 5.1.4	27272602
ECCLASS 8.0	27272602
ECCLASS 9.0	27272602
ECCLASS 10.0	27272602
ECCLASS 11.0	27272602
ECCLASS 12.0	27272602
ECCLASS 13.0	27272602
ECCLASS 14.0	27272602
ECCLASS 15.0	27272602
ECCLASS 16.0	27272602
ETIM 5.0	EC002592
ETIM 6.0	EC002592
ETIM 7.0	EC002592
ETIM 8.0	EC002592
ETIM 9.0	EC002592
ETIM 10.0	EC002592

## Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter



## Anfahrrichtungen



# Elektrischer Anschluss

## Anschluss 1

Funktion	Kontaktanschluss
Art des Anschlusses	Klemme
Art der Klemme	Schraubklemme
Polzahl	4 -polig
<b>Klemme</b>	<b>Belegung</b>
13	NC
14	NC
21	NO
22	NO

## Schaltbilder

