

## Hoja técnica

## Sistema de montaje

Código: 50122797

BTU 346M-D12

### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

<b>Incluye</b>	2 arandelas
	2 tornillos M4 x 25
<b>Apropiado para</b>	Reflector (M)TKS 30x50
	Reflector (M)TKS 40x60
	Reflector TKS 20x40
	Reflector TKS 50x50
	Sensores de la serie 25B
	Sensores de la serie 3
	Sensores de la serie 46B
	Sensores de la serie 46C

### Datos mecánicos

<b>Denominación normalizada pieza de fijación, metal</b>	Acero, galvanizado
	Aluminio
<b>Versión de la pieza de fijación</b>	Sistema de montaje
<b>Tipo de fijación, del lado del sistema</b>	Para varilla 12 mm
	Sujeción de apriete en chapa
<b>Tipo de fijación, del lado del equipo</b>	Enroscable
<b>Tipo de pieza de fijación</b>	Ajustable
	Giratorio en 360°
	Puede unirse por apriete
<b>Material de la pieza de fijación</b>	Metal

### Clasificación

<b>Número de arancel</b>	83024900
<b>eCl@ss 5.1.4</b>	27279202
<b>eCl@ss 8.0</b>	27279202
<b>eCl@ss 9.0</b>	27273701
<b>eCl@ss 10.0</b>	27273701
<b>eCl@ss 11.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

