

## Scheda tecnica dati


### Adattatore

Cod. art.: 50142228

KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-000-24X

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici



La figura può variare



## Dati tecnici

## Dati elettrici

## Dati di potenza

Tensione di esercizio Max. 125 V CA/CC

Corrente nominale di funzionamento 4.000 mA

## Collegamento

Numero di collegamenti 2 pezzo(i)

## Collegamento 1

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Tipo female

Numero di poli 5 poli

Codifica Codifica A

Modello Assiale

Bloccaggio Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante

## Collegamento 2

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Tipo male

Numero di poli 5 poli

Codifica Codifica A

Bloccaggio Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante

## Proprietà del cavo

Cavo incrociato Collegamento 1, pin 2 &lt;-&gt; Collegamento 2, pin 4

## Dati meccanici

Apertura della chiave 13 mm

Peso netto 14 g

## Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 85 °C

## Certificazioni

Grado di protezione IP 67

## Classificazione

Voce tariffaria doganale 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440104

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27440106

ECLASS 11.0 27440106

ECLASS 12.0 27440106

ECLASS 13.0 27440106

ECLASS 14.0 27440106

ECLASS 15.0 27440106

ECLASS 16.0 27440106

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

ETIM 7.0 EC002925

ETIM 8.0 EC002925

ETIM 9.0 EC002925

ETIM 10.0 EC002925

## Collegamento elettrico

## Collegamento 1

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione                    | Adattatore                                                                                         |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare                                                                               |
| Grandezza della filettatura | M12                                                                                                |
| Tipo                        | female                                                                                             |
| Materiale                   | Metallo                                                                                            |
| Numero di poli              | 5 poli                                                                                             |
| Codifica                    | Codifica A                                                                                         |
| Modello                     | Assiale                                                                                            |
| Bloccaggio                  | Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante |

## Collegamento 2

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare                                                                               |
| Grandezza della filettatura | M12                                                                                                |
| Tipo                        | male                                                                                               |
| Materiale                   | Metallo                                                                                            |
| Numero di poli              | 5 poli                                                                                             |
| Codifica                    | Codifica A                                                                                         |
| Bloccaggio                  | Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante |

## Schemi elettrici

