

Fiche technique

Réflecteur

Art. n°: 50003177

TG 15

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Modèle spécial

Modèle spécial	Résistant à la chaleur
----------------	------------------------

Données mécaniques

Forme	Rond
Cote de montage, épaisseur	5,7 mm
Cote de montage, diamètre	18 mm
Surface réfléchissante, diamètre	14 mm
Matériau du réflecteur	Verre
Matériau du support	Plastique
Structure de surface active	Triple
Poids net	3 g
Type de fixation	Vis sans tête M3

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-20 ... 120 °C
--------------------------------------	----------------

Classification

Numéro de tarif douanier	90029000
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

