

## Technisch gegevensblad

### Sensor capacitef

Art.-nr.: 50135791

LCS-1M30M-N25PNO-K020P



Afbeelding kan afwijken

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's
- Bediening en display
- Artikelsleutel
- Opmerkingen



# Technische gegevens

## Basisgegevens

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Serie                     | LCS-1       |
| Schakelafstand $S_n$      | 1 ... 25 mm |
| Beveiligde schakelafstand | 25 mm       |

## Karakteristieke waarden

|      |           |
|------|-----------|
| MTTF | 226 Jaren |
|------|-----------|

## Elektrische gegevens

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging |
|             | Ompoolbeveiliging    |

### Prestatiegegevens

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Voedingsspanning $U_B$                           | 10 ... 30 V, DC       |
| Restdrempel                                      | 0 ... 10 %, van $U_B$ |
| Nullaststroom                                    | 15 mA                 |
| Temperatuurdrijf, max. (in % van $S_n$ )         | 20 %                  |
| Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van $S_n$ ) | 2 %                   |
| Nominale bedrijfsstroom                          | 100 mA                |

### Uitgangen

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
|----------------------------------|-------|

### Schakeluitgangen

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Type          | Digitale schakeluitgang |
| Spanningstype | DC                      |

### Schakeluitgang 1

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Toewijzing      | Aansluiting 1, ader 2 |
| Schakelement    | Transistor, PNP       |
| Schakelprincipe | Maakcontact (NO)      |

## Tijdgedrag

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Schakelfrequentie | 100 Hz |
|-------------------|--------|

## Aansluiting

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
|----------------------|-------|

### Aansluiting 1

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Functie          | Signaal OUT          |
|                  | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel                |
| Kabellengte      | 2.000 mm             |
| Materiaal mantel | PUR                  |
| Aantal aders     | 3 -draads            |
| Aderdoorsnede    | 0,34 mm <sup>2</sup> |

## Mechanische gegevens

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Bouwvorm              | cilindrisch                   |
| Afmeting (Ø x l)      | 30 mm x 66,5 mm               |
| Schroefdraadmaat      | M30 x 1,5 mm                  |
| Inbouwtype            | niet vlak                     |
| Materiaal behuizing   | Metaal                        |
|                       | RVS                           |
| Behuizing RVS         | V2A                           |
| Materiaal actief vlak | Kunststof, Polybutyleen (PBT) |
| Materiaal deksel      | Kunststof, Polybutyleen (PBT) |
| Nettogewicht          | 150 g                         |

## Bediening en display

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Type weergave                 | LED                                 |
| Aantal LED's                  | 2 St.                               |
| Bedieningselementen           | Meerslagenpotentiometer (20 slagen) |
| Functie van bedieningselement | Gevoelighedsinstelling              |
| Schakelafstand instelbaar     | Ja                                  |

## Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 85 °C |
|------------------------------|---------------|

## Certificeringen

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Beschermingsgraad | IP 67         |
| Beschermingsgraad | III           |
| Goedkeuringen     | c UL US       |
| Geldige norm      | IEC 60947-5-2 |

## Correctiefactoren


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Aceton                       | 0,75          |
| Acrylhars                    | 0,1 ... 0,25  |
| Alcohol                      | 0,85          |
| Ammoniak                     | 0,7 ... 0,85  |
| Aniline                      | 0,4           |
| Benzine                      | 0,1           |
| Celluloid                    | 0,15          |
| Chloorvloeistof              | 0,1           |
| Eboniet                      | 0,15          |
| Epoxyhars                    | 0,15 ... 0,35 |
| Aardolie                     | 0,05          |
| Ethanol                      | 0,85          |
| Ethyleenglycol               | 0,93          |
| Freon R22 en 502 (vloeibaar) | 0,35          |
| Graan                        | 0,15 ... 0,3  |
| Glas                         | 0,2 ... 0,55  |
| Glycerine                    | 0,98          |
| Rubber                       | 0,15 ... 0,9  |
| Hout, nat                    | 0,6 ... 0,85  |
| Hout, droog                  | 0,1 ... 0,4   |
| Koolzuur                     | 0             |
| Lucht                        | 0             |
| Marmer                       | 0,5           |
| Meel                         | 0,05          |
| Melaminehars                 | 0,25 ... 0,55 |
| Melkpoeder                   | 0,2           |
| Nylon                        | 0,2 ... 0,3   |
| Oliehoudend papier           | 0,25          |
| Papier                       | 0,1           |
| Polyamide                    | 0,3           |
| Polyesterhars                | 0,15 ... 0,5  |
| Hardboard                    | 0,1 ... 0,3   |
| PTFE                         | 0,1           |
| Kwartsglas                   | 0,2           |
| Zout                         | 0,35          |
| Zand                         | 0,15 ... 0,3  |
| Water                        | 1             |
| Cementstof                   | 0,25          |
| Suiker                       | 0,15          |

## Technische gegevens

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4       | 27270102 |
| ECLASS 8.0         | 27270102 |
| ECLASS 9.0         | 27270102 |
| ECLASS 10.0        | 27270102 |
| ECLASS 11.0        | 27270102 |
| ECLASS 12.0        | 27274201 |
| ECLASS 13.0        | 27274201 |
| ECLASS 14.0        | 27274201 |
| ECLASS 15.0        | 27274201 |
| ETIM 5.0           | EC002715 |
| ETIM 6.0           | EC002715 |
| ETIM 7.0           | EC002715 |
| ETIM 8.0           | EC002715 |
| ETIM 9.0           | EC002715 |
| ETIM 10.0          | EC002715 |

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter



- |               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| 1 actief vlak | 4 Potentiometer                         |
| 2 Behuizing   | 5 LED groen, bedrijfsspanningsindicatie |
| 3 Deksel      | 6 LED geel, functie-indicatie           |

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1


|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Functie</b>          | Signaal OUT          |
|                         | Spanningsvoorziening |
| <b>Type aansluiting</b> | Kabel                |
| <b>Kabellengte</b>      | 2.000 mm             |
| <b>Materiaal mantel</b> | PUR                  |
| <b>Aantal aders</b>     | 3 -draads            |
| <b>Aderdoorsnede</b>    | 0,34 mm <sup>2</sup> |

### Aderkleuren

### Adertoewijzing

|       |              |
|-------|--------------|
| bruin | 10 - 30 V DC |
| zwart | OUT          |
| blauw | GND          |

## Bedradingsschema's



## Bediening en display

| LED | Display              | Verklaring                     |
|-----|----------------------|--------------------------------|
| 1   | groen, permanent aan | Bedrijfsgeveerd                |
| 2   | geel, permanent aan  | Schakeluitgang/schakeltoestand |

## Artikelsleutel

Artikelaanduiding: LCS-ABBBC-DDDEFF-GHHHIJJ KK

|            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LCS</b> | <b>Werkingsprincipe</b><br>LCS: capacitieve sensor                                                                                                                                                                                      |
| <b>A</b>   | <b>Serie</b><br>1: serie 1 "Extended"<br>2: serie 2 "Advanced"                                                                                                                                                                          |
| <b>BBB</b> | <b>Bouwvorm</b><br>M12: serie met M12 x 1 buitendraad<br>M18: serie met M18 x 1 buitendraad<br>M30: serie met M30 x 1,5 buitendraad<br>Q40: serie in hoekige uitvoering, lengte 40 mm<br>Q54: serie in hoekige uitvoering, lengte 54 mm |
| <b>C</b>   | <b>Behuizingsmateriaal</b><br>B: messing<br>M: metaal<br>P: kunststof/PBT<br>T: PTFE                                                                                                                                                    |

## Artikelsleutel

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DDD</b> | <b>Meetbereik / inbouwtype</b><br>F03: typ. grenstastafstand 3,0 mm / vlakke inbouw<br>F04: typ. grenstastafstand 4,0 mm / vlakke inbouw<br>F05: typ. grenstastafstand 5,0 mm / vlakke inbouw<br>F06: typ. grenstastafstand 6,0 mm / vlakke inbouw<br>F08: typ. grenstastafstand 8,0 mm / vlakke inbouw<br>F10: typ. grenstastafstand 10,0 mm / vlakke inbouw<br>F15: typ. grenstastafstand 15,0 mm / vlakke inbouw<br>F20: typ. grenstastafstand 20,0 mm / vlakke inbouw<br>N06: typ. grenstastafstand 6,0 mm / niet vlakke inbouw<br>N08: typ. grenstastafstand 8,0 mm / niet vlakke inbouw<br>N15: typ. grenstastafstand 15,0 mm / niet vlakke inbouw<br>N15: typ. grenstastafstand 15,0 mm / niet vlakke inbouw<br>N25: typ. grenstastafstand 25,0 mm / niet vlakke inbouw<br>N30: typ. grenstastafstand 30,0 mm / niet vlakke inbouw |
| <b>E</b>   | <b>Uitgangsfunctie</b><br>B: breekcontact en maakcontact<br>N: NPN<br>P: PNP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FF</b>  | <b>Schakeling</b><br>NC: breekcontact<br>NO: maakcontact<br>NP: programmeerbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>G</b>   | <b>Verbindingskabel</b><br>K: kabel<br>Vervalt: geen kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>HHH</b> | <b>Kabellengte</b><br>020: lengte 2.000 mm<br>003: lengte 300 mm<br>Vervalt: geen kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>I</b>   | <b>Kabelmateriaal</b><br>P: PUR<br>T: PTFE<br>V: PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>JJJ</b> | <b>Elektrische aansluiting</b><br>M08: ronde M8-stekkerverbinding, 3-polig<br>M12: ronde M12-stekkerverbinding, 4-polig (connector)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>KK</b>  | <b>Speciale uitvoering</b><br>L: IO-Link-interface<br>T: Teach-in<br>Vervalt: geen speciale uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Opmerking



Een lijst met alle beschikbare apparaattypen vindt u op de webpagina van Leuze via [www.leuze.com](http://www.leuze.com).

## Opmerkingen



### Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.