

Technisches Datenblatt Set Einweg-Lichtschanke

Art.-Nr.: 50156076

SETLS+LE20-500/4

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Bedienung und Anzeige
- Artikelschlüssel
- Hinweise



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Serie	20 slim
Funktionsprinzip	Einweg-Prinzip
Geräteart	Set (Sender und Empfänger)

Optische Daten

Betriebsreichweite	0 ... 0,5 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite	0 ... 0,5 m (typische Reichweite)
Strahlverlauf	divergent
Lichtquelle	LED, rot
Wellenlänge	630 nm
LED-Gruppe	Freie Gruppe (nach EN 62471)
Art der Lichtfleckgeometrie	quadratisch
Minimal erkennbare Objektgröße	typ. 2 mm
Lichtstrahlaustritt	seitlich

Elektrische Daten

Schutzbeschaltung	Überlastschutz Verpolschutz
-------------------	--------------------------------

Leistungsdaten

Versorgungsspannung U_B	10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit	0 ... 10 %, von U_B
Leerlaufstrom, max. Empfänger	10 mA
Leerlaufstrom, max. Sender	15 mA

Ausgänge

Anzahl digitaler Schaltausgänge	1 St.
---------------------------------	-------

Schaltausgänge

Art	Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung, typ.	30 V
Spannungsart	DC
Schaltstrom, max.	50 mA

Schaltausgang 1

Belegung	Anschluss 2, Ader 2
Schaltelement	Transistor, PNP
Schaltprinzip	hellschaltend

Zeitverhalten

Schaltfrequenz	1.000 Hz
Ansprechzeit	0,5 ms
Einschaltverzögerung	< 100 ms

Anschluss

Anzahl Anschlüsse	2 St.
-------------------	-------

Anschluss 1

Funktion	Spannungsversorgung
Art des Anschlusses	Leitung (Sender)
Leitungslänge	2.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Leitungsfarbe	grau
Aderzahl	2 -adrig
Aderquerschnitt	0,1 mm ²

Anschluss 2

Funktion	Signal OUT Spannungsversorgung
Art des Anschlusses	Leitung (Empfänger)
Leitungslänge	2.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Leitungsfarbe	schwarz
Aderquerschnitt	0,1 mm ²
Aderzahl	3 -adrig

Mechanische Daten

Abmessung Sender (B x H x L)	5,2 mm x 19 mm x 10 mm
Abmessung Empfänger (B x H x L)	5,2 mm x 20,5 mm x 10 mm
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Gehäuse Kunststoff	PBT+ABS
Werkstoff Optikabdeckung	Kunststoff / PMMA
Nettogewicht Sender	10 g
Nettogewicht Empfänger	10 g
Farbe Gehäuse	rot
Art der Befestigung	Durchgangsbefestigung, 2 x ø 2,2 mm

Bedienung und Anzeige

Art der Anzeige	LED
Anzahl der LED	2 St.

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung	-30 ... 70 °C


Zertifizierungen

Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III
Zulassungen	c UL US CE
Gültiges Normenwerk	IEC 60947-5-2

Klassifikation

Zolltarifnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27270901
ECLASS 8.0	27270901
ECLASS 9.0	27270901
ECLASS 10.0	27270901
ECLASS 11.0	27270901
ECLASS 12.0	27270901
ECLASS 13.0	27270901
ECLASS 14.0	27270901
ECLASS 15.0	27270901
ECLASS 16.0	27270901
ETIM 5.0	EC002716
ETIM 6.0	EC002716
ETIM 7.0	EC002716
ETIM 8.0	EC002716
ETIM 9.0	EC002716
ETIM 10.0	EC002716
UNSPSC 26.08	39121528

Alle Maßangaben in Millimeter



Anschluss 1		Sender	
Funktion		Spannungsversorgung	
Art des Anschlusses		Leitung (Sender)	
Leitungslänge		2.000 mm	
Werkstoff Mantel		PVC	
Leitungsfarbe		grau	
Aderzahl		2 -adrig	
Aderquerschnitt		0,1 mm²	
Adernfarbe		Aderbelegung	
braun		V+	
blau		GND	
Anschluss 2		Empfänger	
Funktion		Signal OUT	
		Spannungsversorgung	
Art des Anschlusses		Leitung (Empfänger)	
Leitungslänge		2.000 mm	
Werkstoff Mantel		PVC	
Leitungsfarbe		schwarz	
Aderquerschnitt		0,1 mm²	
Aderzahl		3 -adrig	
Adernfarbe		Aderbelegung	
braun		V+	
schwarz		OUT	
blau		GND	

Bedienung und Anzeige

LED	Anzeige	Bedeutung
1	grün	Betriebsbereitschaft / Stabilitätsanzeige
2	orange	Schaltausgangsfunktion

Artikelschlüssel

Artikelbezeichnung: AAA20 D-E/GG.HH-JJ

AAA20	Funktionsprinzip / Bauform SETLS+LE20: Einweg-Lichtschranke Sender + Empfänger HT20: Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausbildung
D	Lichtart entfällt: Rotlicht
E	Voreingestellte Tastweite (optional) 15F: 15 mm 30F: 30 mm 150: Betriebsreichweite 150 mm 500: Betriebsreichweite 500 mm 1000: Betriebsreichweite 1000 mm
GG	Schaltausgang / Funktion 2: NPN-Transistorausgang, hellerschaltend 4: PNP-Transistorausgang, hellerschaltend N: NPN-Transistorausgang, dunkelschaltend P: PNP-Transistorausgang, dunkelschaltend X: n.c.
HH	Elektrischer Anschluss entfällt: Leitung, Standardlänge 2000mm, 2-adrig (LS), 3-adrig (LE, HT) M8: M8 Rundsteckverbinder, 4-polig (Stecker) 200-M8: Leitung, Länge 200 mm mit M8 Rundsteckverbindung, 4-polig, axial (Stecker)
JJ	Bauform Detail entfällt: Slim FL: Flat

Hinweis



↪ Eine Liste mit allen verfügbaren Gerätetypen finden Sie auf der Webseite von Leuze unter www.leuze.com.

Hinweise



Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!



- ↪ Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.
- ↪ Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.
- ↪ Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.



Bei UL-Applikationen:



- ↪ Bei UL-Applikationen ist die Benutzung ausschließlich in Class-2-Stromkreisen nach NEC (National Electric Code) zulässig.