



Art. n°: 150756
CB-M12-CC12
Câble de liaison




Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique

Art. n°: 150756 – CB-M12-CC12 – Câble de liaison

Caractéristiques techniques

Données électriques

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale

Connexion 2

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	8 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Coudé

Propriétés du câble

Nombre de brins	4 pièce(s)
Blindé	Non
Modèle de câble	Câble de liaison
Longueur de câble	300 mm

Caractéristiques ambiantes

Certifications

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Raccordement électrique

Connexion 1	
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale

Art. n°: 150756 – CB-M12-CC12 – Câble de liaison

Connexion 2	
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau de corps de poignée	
Nombre de pôles	8 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Coudé
Verrouillage	