

Scheda tecnica dati

Parte di collegamento

Cod. art.: 50131258
ME 348 214

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per BCL 348i

Interfaccia

Tipo PROFINET

Collegamento

Numero di collegamenti 5 pezzo(i)

Collegamento 1

Funzione PWR / SW IN / OUT
 Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
 Grandezza della filettatura M12
 Tipo male
 Materiale Metallo
 Numero di poli 5 poli
 Codifica Codifica A

Collegamento 2

Funzione Interfaccia di assistenza
 Tipo di collegamento USB
 Tipo di connettore USB 2.0 Mini-B

Collegamento 3

Funzione HOST / BUS IN
 Tipo di collegamento Cavo con connettore femmina RJ45

Collegamento 4

Funzione BUS OUT
 Tipo di collegamento Cavo con connettore femmina RJ45

Collegamento 5

Funzione Segnale OUT
 Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
 Grandezza della filettatura M8
 Tipo female
 Materiale Metallo
 Numero di poli 4 poli
 Codifica Codifica A
 Lunghezza cavo 300

Dati meccanici

Forma costruttiva Cubica
 Dimensioni (P x H x L) 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
 Materiale dell'alloggiamento Metallo
 Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso
 Peso netto 70 g
 Colore dell'alloggiamento Rosso, RAL 3000

Comando e visualizzazione


Tipo di visualizzazione LED
 Numero di LED 2 pezzo(i)

Classificazione

Voce tariffaria doganale 84733080
 ECLASS 5.1.4 27280190
 ECLASS 8.0 27280190
 ECLASS 9.0 27279090
 ECLASS 10.0 27280192
 ECLASS 11.0 27280191
 ECLASS 12.0 27280191
 ECLASS 13.0 27280191
 ECLASS 14.0 27280191
 ECLASS 15.0 27280191
 ECLASS 16.0 27280191
 ETIM 5.0 EC002498
 ETIM 6.0 EC003015
 ETIM 7.0 EC003015
 ETIM 8.0 EC003015
 ETIM 9.0 EC003015
 ETIM 10.0 EC003015

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	PWR / SW IN / OUT
Tipo di collegamento	Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo	600 mm
Colore del cavo	Nero
Sezione del conduttore	0,34 mm ²
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A

Pin	Assegnazione dei pin
1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

Collegamento elettrico

Collegamento 2

Funzione	Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento	USB
Tipo di connettore	USB 2.0 Mini-B

Collegamento 3

Funzione	HOST / BUS IN
Tipo di collegamento	Cavo con connettore femmina RJ45
Lunghezza cavo	400 mm

Pin	Assegnazione dei pin
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	n.c.
5	RD-
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.

Collegamento 4

Funzione	BUS OUT
Tipo di collegamento	Cavo con connettore femmina RJ45
Lunghezza cavo	500 mm

Pin	Assegnazione dei pin
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	n.c.
5	n.c.
6	RD-
7	n.c.
8	n.c.

Collegamento 5

Funzione	Segnale OUT
Tipo di collegamento	Cavo con connettore circolare
Grandezza della filettatura	M8
Tipo	femile
Materiale	Metallo
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica A
Sezione del conduttore	0,34
Colore del cavo	Nero
Lunghezza cavo	300
Materiale della guaina	PUR

Pin	Assegnazione dei pin
1	V+
2	n.c.
3	GND
4	SW OUT

Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Verde, costantemente acceso	Ethernet
	Giallo, lampeggiante	Trasmissione di dati attiva
2	Verde, costantemente acceso	Ethernet
	Giallo, lampeggiante	Trasmissione di dati attiva