

## 기술 데이터 시트

## 베이스 스테이션

품목 번호: 50155849

Base-H IT 2105i

### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 조작 및 표시
- 참고



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| 종류         | 베이스 스테이션                  |
| 적합한 적용 대상: | 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1991i |

전기 데이터

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 성능 데이터        |                   |
| 공급전압 점점 $U_B$ | 4.5 ... 5.5 V, DC |
| 배터리 기술        | 충전 접점             |

인터페이스

|    |        |
|----|--------|
| 종류 | PS/2   |
|    | RS 232 |
|    | USB    |

연결

|            |      |
|------------|------|
| 연결         | 3 개수 |
| 블루투스 감지 범위 | 1급   |
| 블루투스 버전    | 4.2  |

|        |           |
|--------|-----------|
| 연결 1   |           |
| 기능     | 데이터 인터페이스 |
|        | 설정 인터페이스  |
|        | 전원 공급     |
| 연결부 종류 | RJ41      |
| 연결 2   |           |
| 기능     | 전원 공급     |
| 연결부 종류 | 잭 소켓      |
| 연결 3   |           |
| 연결부 종류 | 블루투스      |

기술 데이터

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 102 mm x 80 mm x 250 mm |
| 플라스틱 하우징         | UL 94-V0                |
| 순중량              | 373 g                   |

환경 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
| 낙하 높이      | 1 m           |
| 측정 대상:     | 콘크리트 바닥       |

인증

|       |       |
|-------|-------|
| 보호 등급 | IP 65 |
|-------|-------|

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0   | 27289290 |
| ECLASS 9.0   | 27289290 |
| ECLASS 10.0  | 27280192 |
| ECLASS 11.0  | 27280192 |
| ECLASS 12.0  | 27280105 |
| ECLASS 13.0  | 27280105 |
| ECLASS 14.0  | 27280105 |
| ECLASS 15.0  | 27280105 |
| ECLASS 16.0  | 27280105 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC002997 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |


전기 연결

연결 1

|        |           |
|--------|-----------|
| 기능     | 데이터 인터페이스 |
|        | 설정 인터페이스  |
|        | 전원 공급     |
| 연결부 종류 | RJ41      |

핀      핀 지정

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 1  | 쉴드                       |
| 2  | 케이블 ID                   |
| 3  | GND                      |
| 4  | TxD RS 232 / n.c. USB    |
| 5  | RxD RS 232 / n.c. USB    |
| 6  | CTS RS 232 / n.c. USB    |
| 7  | +5V DC                   |
| 8  | RTS RS 232 / n.c. USB    |
| 9  | n.c. RS 232 / Data + USB |
| 10 | n.c. RS 232 / Data - USB |



전기 연결

연결 2

|        |       |
|--------|-------|
| 기능     | 전원 공급 |
| 연결부 종류 | 잭 소켓  |
| 직경     | 5.4   |
| 핀 개수   | 2 핀   |

연결 3

|        |           |
|--------|-----------|
| 기능     | 데이터 인터페이스 |
|        | 설정 인터페이스  |
| 연결부 종류 | 블루투스      |

조작 및 표시

| LED | 디스플레이      | 의미         |
|-----|------------|------------|
| 1   | 적색, 1번 깜빡임 | 데이터 전송 활성화 |
|     | 적색, 연속 점등  | 작동 준비 상태   |
| 2   | 녹색 깜빡임     | 충전 절차 활성화  |
|     | 녹색, 연속 점등  | 배터리가 충전됨   |

참고

 **용도에 맞게 사용해야 합니다!**



- 이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.
- 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
- 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오.