

Teknik veri sayfası Emniyet transponderi

Ürün no.: 63002011

RD800-MUCA-M12R



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Diyagramlar
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	RD800
Uygulama	Sıralı uygulama Tek kullanım
Kod türü	Unikat kodu

Karakteristik parametreler

SIL	3 adede kadar, IEC 61508
SILCL	3 adede kadar, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL)	ila e, EN ISO 13849-1
MTTF _d	4.077 Yıllar, EN ISO 13849-1
PFH _D	1,45E-09 Saatte
Kullanım süresi T _M	20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori	maks. 4, EN ISO 13849
DC	Yüksek

Elektrik verileri

Koruma devresi	Çapraz uç koruması Kısa devre koruması
İmpuls dayanıklılığı	1.500 V
DC 12 için kullanım kategorisi	Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1

Güç verileri

Besleme gerilimi U _B	24 V, DC, -15 ... 10 %
Akım tüketimi, maks.	250 mA
Güç tüketimi, maks.	1 W
Nominal akım, min.	0,5 mA
Aşırı gerilim kategorisi	III
Sigorta, harici	1 A
Sigorta, dahili	0,75 A resetlenebilir sigorta (O1 + O2 + O3)
Ölçüm yalıtım gerilimi	32 V DC
Geleneksel termik akım, maks.	0,25 A

Girişler

Dijital anahtarlama girişi sayısı	2 Adet
-----------------------------------	--------

Anahtarlama girişleri

Tür	Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı, tip.	24 V
Voltaj türü	DC
Akım tüketimi, maks.	5 mA

Çıkışlar

Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD'ler)	2 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı	1 Adet
Anahtarlama gücü, maks.	6 W

Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışları

Tür	Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Anahtarlama voltajı, tip.	24 V
Voltaj türü	DC
Test darbe uzunluğu, maks.	0,3 ms
Çıkış akımı, maks.	250 mA
Kapasite, bir çıkışla GND arasında maks.	200 nF
Kapasite, iki çıkış arasında maks.	200 nF

Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı 1

Anahtarlama elemanı	Transistör, PNP
---------------------	-----------------

Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı 2

Anahtarlama elemanı	Transistör, PNP
---------------------	-----------------

Anahtarlama çıkışları

Tür	Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama voltajı, tip.	24 V
Voltaj türü	DC
Anahtarlama akımı, maks.	100 mA

Anahtarlama çıkışı 1

Anahtarlama elemanı	Transistör, PNP
İşlev	Sinyal çıkışı

Zaman davranışı

Aktüatörü sökmeden sonraki tepki süresi, min.	80 ms
Aktüatörü sökmeden sonraki tepki süresi, maks.	150 ms
Kapatmadan sonraki tepki süresi, giriş, 7 ms min.	
Kapatmadan sonraki tepki süresi, giriş, 12 ms maks.	

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi PLC bağlantısı Sinyal ÇIKIŞ
-------	---

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
---------------	--------------------

Vida dişi büyüklüğü	M12
---------------------	-----

Tip	erkek
-----	-------

Malzeme	Metal
---------	-------

Kutup sayısı	8 kutuplu
--------------	-----------

Kodlama	A kodlu
---------	---------

Konnektör çıkışı	sağ tarafta
------------------	-------------

Kablo özellikleri

Bağlantı kablosu uzunluğu, maks.	50 m
----------------------------------	------

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ölçü (G x Y x U)	25 mm x 18 mm x 72 mm
Malzeme gövde	Plastik
Plastik gövde	PA 66
Net ağırlık	57 g
Gövde rengi	siyah
Montaj braket türü	Geçiş montaj braket
Anahtarlama histerezi, maks.	2,4 mm
Güvenilir devre kesici mesafesi (Sar), min.	16 mm
Güvenilir devreye alma mesafesi (Sao), maks.	10 mm
Nominal kapatma mesafesi, maks.	14 mm
Nominal çalışma mesafesi, maks.	12 mm
İki sistem arasındaki mesafe (sensör, aktüatör), min.	50 mm
Tekrar edilebilirlik, maks.	1,2 mm
Vida sıkma torku	0,8 ... 2 N·m

Teknik veriler

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
LED sayısı	4 Adet

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-25 ... 85 °C
Kirlenme derecesi	3, EN 60947-1

Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 67
	IP 69K
Sertifikasyonlar	c UL US
	TÜV Súd
Standarta göre kontrol yöntemi darbe	EN 60068-2-27
Standarta göre kontrol yöntemi titreşim	EN 60068-2-6

Sınıflandırma


Gümrük taife numarası	85369095
ECLASS 5.1.4	27272403
ECLASS 8.0	27272403
ECLASS 9.0	27272403
ECLASS 10.0	27272403
ECLASS 11.0	27272403
ECLASS 12.0	27274601
ECLASS 13.0	27274601
ECLASS 14.0	27274601
ECLASS 15.0	27274601
ECLASS 16.0	27274601
ETIM 5.0	EC001829
ETIM 6.0	EC001829
ETIM 7.0	EC001829
ETIM 8.0	EC001829
ETIM 9.0	EC001829
ETIM 10.0	EC001829
UNSPSC 26.08	39122205

Boyutlandırılmış çizimler


Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Mm cinsinden minimum mesafe



Montaj braketi




Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1


İşlev	Gerilim beslemesi
	PLC bağlantısı
	Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dışı büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Konnektör çıkışı	sağ tarafa

Pin	Pin tahsisi
1	A1
2	IS1
3	A2
4	OS1
5	O3
6	IS2
7	OS2
8	n.c.





Devre şeması

Dahili devre şeması




Diyagramlar

Güvenliye yönelik mesafeler



Yaklaşım yönleri



Uyarılar




Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 8 kutuplu Yuvarlak konnektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.