

## Technisch gegevensblad Bedieningselement

Art.-nr.: 63002100

RD800-x-SCA



Afbeelding kan afwijken

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



## Technische gegevens

### Basisgegevens

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Serie         | RD800                         |
| Applicatie    | Individuele toepassing        |
|               | Serietoepassing               |
| Codetype      | Standaardcode                 |
| Geschikt voor | Veiligheidstransponders RD800 |

### Mechanische gegevens

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Afmeting (b x h x l) | 25 mm x 18 mm x 45 mm  |
| Materiaal behuizing  | Kunststof              |
| Behuizing kunststof  | PA 66                  |
| Nettogewicht         | 24 g                   |
| Kleur behuizing      | antraciet              |
| Type bevestiging     | Doorgaande bevestiging |

### Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag  | -25 ... 80 °C |
| Vervuilingsgraad             | 3, EN 60947-1 |

### Certificeringen

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Beschermingsgraad                    | IP 67         |
|                                      | IP 69K        |
| Goedkeuringen                        | c UL US       |
|                                      | TÜV Süd       |
| Testprocedure schokken volgens norm  | EN 60068-2-27 |
| Testprocedure vibraties volgens norm | EN 60068-2-6  |

### Classificatie

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Douanetariefnnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279216 |
| ECLASS 8.0          | 27279216 |
| ECLASS 9.0          | 27272606 |
| ECLASS 10.0         | 27272606 |
| ECLASS 11.0         | 27272606 |
| ECLASS 12.0         | 27272606 |
| ECLASS 13.0         | 27272606 |
| ECLASS 14.0         | 27272606 |
| ECLASS 15.0         | 27272606 |
| ECLASS 16.0         | 27272606 |
| ETIM 5.0            | EC002594 |
| ETIM 6.0            | EC002594 |
| ETIM 7.0            | EC002594 |
| ETIM 8.0            | EC001487 |
| ETIM 9.0            | EC001487 |
| ETIM 10.0           | EC001487 |
| UNSPSC 26.08        | 39122221 |

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter

