

Karta danych technicznych

Gniazdo przewodu

Nr art.: 50149064

S ET-M12-4W-M

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla interfejsu	Ethernet
-----------------------------	----------

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Kategoria przepięciowa	II
Znamionowy prąd roboczy	4.000 mA
Napięcie znamionowe (DIN EN 60664-1)	250 V
Znamionowe napięcie udarowe (DIN EN 60664-1)	2.500 V

Przylącze

Liczba przylączy	1 Piece(s)
------------------	------------

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Materiał	Metal
Materiał korpusu rękojeści	Metal
Liczba pinów	4 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem D
Wersja	kątowy
Blokada	Połączenie śrubowe

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Właściwości przewodu

Przekroje przylączy	maks. 0,75 mm ²
AWG	18
Ekranowane	Tak

Dane mechaniczne

Materiał obudowy	Metal
Obudowa metalowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy niklowany chemicznie
Masa netto	56 g
Maks. przejście kablowe	6 ... 8 mm

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-40 ... 105 °C
-------------------------------------	----------------

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 67
-----------------	-------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Materiał	Metal
Materiał korpusu rękojeści	Metal
Liczba pinów	4 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem D
Wersja	kątowy
Blokada	Połączenie śrubowe

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Schemat elektryczny

