

Fiche technique

Unité modulaire de branchement

Art. n°: 50129664

MSC 900 - 1000



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Accessoires



Ethernet

Caractéristiques techniques

Données de base

Série	MSC 900
Adapté pour	Lecteurs de codes à barres, série BCL 900i

Données électriques

Données de puissance	
Tension d'alimentation U _N	10 ... 30 V, CC
Consommation, max.	500 mA

Interface

Type	RS 232, Ethernet
Ethernet	
Attribution d'adresse	Attribution d'adresse manuelle
	DHCP
Vitesse de transmission	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
Fonctionnalité de commutateur	Intégré
Protocole de transmission	TCP/IP, UDP

Données mécaniques

Forme	Cubique
Dimensions (l x H x L)	193 mm x 180 mm x 71 mm
Matériau du boîtier	Métallique
	Plastique
Boîtier métallique	Aluminium moulé sous pression
Poids net	1.500 g
Couleur du boîtier	Noir
	Rouge

Commande et affichage

Type d'affichage	Écran LCD
	LED
Nombre de LED	10 pièce(s)

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation)	0 ... 90 %

Certifications


Indice de protection	IP 65
Homologations	c UL US

Classification

Numéro de tarif douanier	84733080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ECLASS 16.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Accessoires

Connectique - Câbles de liaison

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50131533	KB 900-1000 MSC	Câble de liaison	Connexion 1: Sub-D, Prise mâle, Axiale, 25 pôles Connexion 2: Sub-D, Prise mâle, Axiale, 25 pôles Blindé: Oui Longueur de câble: 1.000 mm

Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.