

Technisches Datenblatt Verteiler

Art.-Nr.: 50130608

MD 7XXP-11-82IO5-13



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder
- Bedienung und Anzeige
- Zubehör



Technische Daten

Elektrische Daten

Eingänge

Schaltelement PNP

Leistungsdaten

Summenstrom 10 A

Eingangsdaten Logik

Eingangsnennspannung U_N 24 V DC

Anschluss

Stammanschluss

Art des Anschlusses Rundstecker

Funktion Verbindung zur Steuerung

Gewindegröße M23

Polzahl 19 -polig

Kodierung A-kodiert

Typ male

Verteileranschlüsse

Anzahl Anschlüsse 8 St.

Gewindegröße M12

Polzahl 5 -polig

Kodierung A-kodiert

Typ female

Werkstoff Kunststoff

Werkstoff Dichtung O-Ring TPU

Werkstoff Kontakte vergoldet

Betriebsstrom je Kontakt 4 A

Mechanische Daten

Bauform kubisch

Abmessung (B x H x L) 50 mm x 36,5 mm x 150 mm

Werkstoff Gehäuse Kunststoff

Nettogewicht 190 g


Schrauben-Anzugsdrehmoment 1 N·m

Elektrischer Anschluss

Pin Pinbelegung

1	Steckplatz 8 / Kontakt 4
2	Steckplatz 6 / Kontakt 4
3	Steckplatz 4 / Kontakt 4
4	Steckplatz 2 / Kontakt 2
5	Steckplatz 2 / Kontakt 4
6	Steckplatz 1-8 / Kontakt 3
7	Steckplatz 1 / Kontakt 2
8	Steckplatz 3 / Kontakt 2
9	Steckplatz 5 / Kontakt 2
10	Steckplatz 7 / Kontakt 2
11	Steckplatz 7 / Kontakt 4
12	Steckplatz 1-8 / Kontakt 5
13	Steckplatz 6 / Kontakt 2


Bedienung und Anzeige	
Art der Anzeige	LED
Umgebungsdaten	
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... 70 °C, in Abhängigkeit der angeschlossenen Leitung
Zertifizierungen	
Schutzart	IP 65
	IP 67
Zulassungen	c UL US
Klassifikation	
Zolltarifnummer	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279219
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ECLASS 13.0	27440108
ECLASS 14.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC002585
ETIM 9.0	EC002585




Elektrischer Anschluss

Pin	Pinbelegung
14	Steckplatz 4 / Kontakt 2
15	Steckplatz 1 / Kontakt 4
16	Steckplatz 3 / Kontakt 4
17	Steckplatz 5 / Kontakt 4
18	Steckplatz 8 / Kontakt 2
19	Steckplatz 1-8 / Kontakt 1

Pin	Pinbelegung
1	+
2	Signal 2 (NC)
3	-
4	Signal 1 (NO)
5	PE



Schaltbilder



Bedienung und Anzeige

LED	Anzeige	Bedeutung
1	grün, Dauerlicht	Betriebsspannung liegt an
2	gelb, Dauerlicht	Signal 1
3	weiß, Dauerlicht	Signal 2

Zubehör

Anschlusstechnik - Anschlussleitungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
50134971	KD U-M23-JA-P1-050	Anschlussleitung	Anschluss 1: Rundstecker, M23, axial, female, A-kodiert, 19 -polig Rundstecker, LED: Nein Anschluss 2: offenes Ende Geschirmt: Nein Leitungslänge: 5.000 mm Werkstoff Mantel: PUR



Zubehör

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	Anschlussleitung	Anschluss 1: Rundstecker, M23, gewinkelt, female, A-kodiert, 19 -polig Rundstecker, LED: Nein Anschluss 2: offenes Ende Geschirmt: Nein Leitungslänge: 5.000 mm Werkstoff Mantel: PUR

Allgemein

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50134480	CAP M12K-Set	Anschlusskappe	Art: Verschlusshaube für freie Steckplätze Gewindegröße: M12 Werkstoff: Kunststoff

Hinweis

	↗ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.
--	--