Fiche technique
Réflecteur
Art. n°: 50151449
MTKS 20x20.SC

Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, D-73277 Owen
info@leuze.com • www.leuze.com
Tél. : +49 7021 573-0 • Fax : +49 7021 573-199

Sous réserve de modifications techniques
fre • 2025-04-12

Caractéristiques techniques

Données mécaniques

Forme	Rectangulaire
Taille des prismes triples	1,1 mm
Cote de montage, largeur	20 mm
Cote de montage, hauteur	32 mm
Cote de montage, épaisseur	3 mm
Surface réfléchissante, hauteur	20 mm
Surface réfléchissante, largeur	20 mm
Matériau du réflecteur	Plastique
Matériau du support	Plastique
Changeant la polarité	Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur	Solidchem
Structure de surface active	Micro-prisme triple
Poids net	3 g
Type de fixation	À coller
	Fixation traversante
Compatibilité des matériaux	Alcool
	ECOLAB
	H2O2

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-20 ... 150 °C

Certifications

Indice de protection	IP 67

Classification

Numéro de tarif douanier	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres