

## 技術データシート


### 接続回線

製品番号: 50135075

KS ET-M12-4A-P7-100

#### 目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

|             |             |
|-------------|-------------|
| アプリケーション    | 油/潤滑油に耐えられる |
| インターフェースに適合 | イーサネット      |

電氣的仕様

|            |         |
|------------|---------|
| パフォーマンスデータ |         |
| 消費電圧       | 60 V DC |

コネクタ

|              |                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コネクタ 1       |                                                                                                             |
| コネクタの種類      | 丸形プラグ                                                                                                       |
| ネジ寸          | M12                                                                                                         |
| タイプ          | オス                                                                                                          |
| ハンドル本体の素材    | PUR                                                                                                         |
| 極数           | 4 -極                                                                                                        |
| コーディング       | D コード                                                                                                       |
| モデル          | 軸方向                                                                                                         |
| 丸形プラグ、LED    | いいえ                                                                                                         |
| ロック          | ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ                                                                      |
| コネクタ 2       |                                                                                                             |
| コネクタの種類      | オープン末端                                                                                                      |
| 伝導特性         |                                                                                                             |
| 心線数          | 4 個数                                                                                                        |
| 心線断面         | 0.34 mm²                                                                                                    |
| AWG          | 22                                                                                                          |
| シースの色        | 緑                                                                                                           |
| シールド         | はい                                                                                                          |
| シリコン非含有      | はい                                                                                                          |
| ケーブルモデル      | コネクタケーブル ( 片側コネクタなし )                                                                                       |
| ケーブル直径 ( 外 ) | 6.7 mm                                                                                                      |
| ケーブル長        | 10,000 mm                                                                                                   |
| シースの素材       | PUR                                                                                                         |
| 心線の絶縁        | PP                                                                                                          |
| スタートアップ速度    | 水平で5 m、最大 3.3 m/s 走行距離と最大 2 m /s² の加速                                                                       |
| ドラッグチェーン適応   | はい                                                                                                          |
| シースの特徴       | フロン、カドミウム、シリコン、ハロゲンおよび鉛不使用。艶消し、弱粘着性、耐磨耗性。機械加工が容易                                                            |
| シースの強度       | VDE 0472セクション803試験Bに基づく耐加水分解・ 微生物性、耐オイル・ ガソリンと耐薬品性、UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1、IEC 60332-2-2に基づく耐炎性 |

機械の仕様

|             |                |
|-------------|----------------|
| レンチサイズ      | 13 mm          |
| 正味重量        | 571 g          |
| 曲げサイクル      | 2,000,000 個数   |
| 曲げ半径 非固定、最小 | 最低ケーブル直径の15倍   |
| 曲げ半径 固定、最小  | 1度に最低ケーブル直径の5倍 |

操作と表示

周囲データ

|               |               |
|---------------|---------------|
| 周囲温度、動作時、非固定  | -20 ... 60 °C |
| 周囲温度、動作時、固定設置 | -20 ... 60 °C |

認証

|      |       |
|------|-------|
| 保護等級 | IP 65 |
|      | IP 67 |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |

電氣的接続

コネクタ 1

|           |       |
|-----------|-------|
| コネクタの種類   | 丸形プラグ |
| ネジ寸       | M12   |
| タイプ       | オス    |
| ハンドル本体の素材 | PUR   |

電氣的接続


コネクタ 1

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 極数        | 4 -極                                   |
| コーディング    | D コード                                  |
| モデル       | 軸方向                                    |
| 丸形プラグ、LED | いいえ                                    |
| ロック       | ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ |

ピン

|   |   |
|---|---|
| 1 | 黄 |
| 2 | 白 |
| 3 | 橙 |
| 4 | 青 |

心線色




コネクタ 2

|         |        |
|---------|--------|
| コネクタの種類 | オープン末端 |
|---------|--------|

回線図

配線パターン



- a ワイヤ 黄
- b ワイヤ 白
- c ワイヤ 橙
- d ワイヤ 青
- e シールド