

기술 데이터 시트

근접 센서

품목 번호: 50109653

IS 208MM/4NO-2E0-S8.3



내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 다이어그램
- 조작 및 표시
- 제품 키워드
- 참고
- 액세서리

그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

| | |
|---------------------|--------------|
| 시리즈 | 208 |
| 전형적인 제한 감지 범위 S_n | 2 mm |
| 감지 범위 S_a | 0 ... 1.6 mm |

특성 변수

| | |
|------|-------|
| MTTF | 900 년 |
|------|-------|

전기 데이터

| | |
|-------|-------|
| 보호 회로 | 극점 보호 |
| | 단락 방지 |
| | 유도 방지 |

성능 데이터

| | |
|-----------------------|--|
| 공급 전압 점점 U_B | 10 ... 30 V, DC |
| 리플 | 0 ... 20 %, U_B 에서 |
| 무부하 전류 | 0 ... 10 mA |
| 온도 오차, 최대(%/ S_r) | 10 %, 전체 작동 온도 범위를 통해 |
| 반복 정밀도, 최대(%/ S_r) | 5 %, $U_B = 20 \sim 30V$ DC, 주변 온도 $T_a = 23^\circ C \pm 5^\circ C$ 에서 |
| 스위칭 히스테리시스 | 10 % |

출력

| | |
|------------|------|
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
|------------|------|

스위칭 출력

| | |
|------------|-----------|
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전류, 최대 | 200 mA |
| 잔여 전류, 최대 | 0.1 mA |
| 전압 강하 | $\leq 2V$ |

스위칭 출력 1

| | |
|--------|--------------|
| 스위칭 방식 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | 상시 개방 접점(NO) |

시간 응답

| | |
|---------|----------|
| 스위치 주파수 | 5,000 Hz |
| 대기 지연 | 32 ms |

연결

| | |
|----|------|
| 연결 | 1 개수 |
|----|------|

연결 1

| | |
|--------|--------|
| 기능 | 전원 공급 |
| | 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M8 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 스테인리스 |
| 핀 개수 | 3 핀 |
| 인코딩 | A-코딩됨 |

기술 데이터

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| 디자인 | 원주형 |
| 나사 크기 | M8 x 1 mm |
| 치수(\emptyset x 길이) | 8 mm x 45 mm |
| 장착 방식 | 매입형 |
| 하우징 재료 | 스테인리스 |
| 스테인리스 하우징 | V2A |
| 활성면 재료 | 플라스틱, 폴리ամ이드(PA 12) |
| 순중량 | 13 g |
| 하우징 색상 | 은색 |
| 고정 방식 | 적색, RAL 3000 |
| | 마운팅 스퀘드 |
| 표준 측정판 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
| | 8 x 8mm ² , Fe360 |

조작 및 표시

| | |
|--------|------|
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 1 개수 |

환경 데이터

| | |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |

인증

| | |
|-------------------|---------------|
| 보호 등급 | IP 67 |
| 보호 등급 | III |
| 인증 | c UL US |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식 | IEC 61000-4-2 |
| | IEC 61000-4-3 |
| | IEC 61000-4-4 |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |

보정 계수


| | |
|----------|------|
| 알루미늄 | 0.3 |
| 스테인리스 | 0.7 |
| 구리 | 0.3 |
| 황동 | 0.45 |
| 강철 Fe360 | 1 |

분류

| | |
|--------------|----------|
| HS 번호 | 85365019 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27270101 |
| eCl@ss 8.0 | 27270101 |
| eCl@ss 9.0 | 27270101 |
| eCl@ss 10.0 | 27270101 |
| eCl@ss 11.0 | 27270101 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |

치수 도면

전체 치수 정보(mm)




전기 연결

연결 1

| | |
|--------|--------|
| 기능 | 전원 공급 |
| | 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M8 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 스테인리스 |
| 핀 개수 | 3 핀 |
| 인코딩 | A-코딩됨 |


핀 핀 지정

| | |
|---|-------|
| 1 | V+ |
| 3 | GND |
| 4 | OUT 1 |



다이아그램

브래킷 매입형 장착





S_n [mm] 2
 D1 [mm] 0
 D2 [mm] 6
 D3 [mm] 2

ON (a)

(b)

S_n 유형 = 2.0mm



조작 및 표시

LED 디스플레이

의미

1 황색, 연속 점등

스위칭 출력부/스위칭 상태

제품 키워드

제품 명칭: ISX YYY ZZ/AAA.BB-CCC-DDD-DDD

| | |
|------------|--|
| ISX | 동작 원리 / 설계 IS: 근접 센서, 표준 디자인 ISS: 근접 센서, 짧은 디자인 |
| YYY | 시리즈 203: Ø 3mm 시리즈 204: Ø 4mm 시리즈 205: M5 x 0.5 수나사가 있는 시리즈 206: Ø 6.5mm 시리즈 208: M8 x 1 수나사가 있는 시리즈 212: M12 x 1 수나사가 있는 시리즈 218: M18 x 1 수나사가 있는 시리즈 230: M30 x 1.5 수나사가 있는 시리즈 240: 사각형 시리즈 244: 사각형 시리즈 255: 단면적이 5 x 5mm ² 인 시리즈 288: 단면적이 8 x 8mm ² 인 시리즈 |
| ZZ | 하우징 / 나사 MM: 금속 하우징(활성면: 플라스틱) / 미터 나사 FM: 순금속 하우징(활성면: 스테인리스 AISI 316L) / 미터 나사 MP: 금속 하우징(활성면: 플라스틱)/매끈(나사 제외) |
| AAA | 출력 전류 / 공급 4NO: PNP 트랜지스터, 상시 개방 접점(NO) 4NC: PNP 트랜지스터, 상시 폐쇄 접점(NC) 2NO: NPN 트랜지스터, 상시 개방 접점(NO) 2NC: NPN 트랜지스터, 상시 폐쇄 접점(NC) 1NO: 릴레이, 상시 개방 접점(NO) / AC/DC 1NC: 릴레이, 상시 폐쇄 접점(NC) / AC/DC 44: 2 PNP 트랜지스터 스위칭 출력, Dark/Light(NO + NC) 22: 2 NPN 트랜지스터 스위칭 출력, Dark/Light(NO + NC) |
| BB | 추가 장비 해당 사항 없음: 추가 장비 없음 5F: 식료품 버전 5: 하우징 재료 V2A(1.4305, AISI 303) |
| CCC | 측정 범위 / 장착 방식 1E0: 일반적인 스캔 범위 한계 1.0mm / 매입 설치식 1E5: 일반적인 스캔 범위 한계 1.5mm / 매입 설치식 2E0: 일반적인 스캔 범위 한계 2.0mm / 매입 설치식 3E0: 일반적인 스캔 범위 한계 3.0mm / 매입 설치식 4E0: 일반적인 스캔 범위 한계 4.0mm / 매입 설치식 5E0: 일반적인 스캔 범위 한계 5.0mm / 매입 설치식 6E0: 일반적인 스캔 범위 한계 6.0mm / 매입 설치식 8E0: 일반적인 스캔 범위 한계 8.0mm / 매입 설치식 10E: 일반적인 스캔 범위 한계 10.0mm / 매입 설치식 12E: 일반적인 스캔 범위 한계 12.0mm / 매입 설치식 15E: 일반적인 스캔 범위 한계 15.0mm / 매입 설치식 20E: 일반적인 스캔 범위 한계 20.0mm / 매입 설치식 22E: 일반적인 스캔 범위 한계 22.0mm / 매입 설치식 2N5: 일반적인 스캔 범위 한계 2.5mm / 비매입 설치식 4N0: 일반적인 스캔 범위 한계 4.0mm / 비매입 설치식 8N0: 일반적인 스캔 범위 한계 8.0mm / 비매입 설치식 10N: 일반적인 스캔 범위 한계 10.0mm / 비매입 설치식 12N: 일반적인 스캔 범위 한계 12.0mm / 비매입 설치식 14N: 일반적인 스캔 범위 한계 14.0mm / 비매입 설치식 15N: 일반적인 스캔 범위 한계 15.0mm / 비매입 설치식 20N: 일반적인 스캔 범위 한계 20.0mm / 비매입 설치식 22N: 일반적인 스캔 범위 한계 22.0mm / 비매입 설치식 25N: 일반적인 스캔 범위 한계 25.0mm / 비매입 설치식 40N: 일반적인 스캔 범위 한계 40.0mm / 비매입 설치식 |
| DDD | 전기 연결 해당 사항 없음: 케이블, 표준 길이 2,000mm S12: M12 원형 커넥터, 4핀, 축방향 200-S12: 케이블, 길이 200mm, M12 원형 커넥터 포함, 4핀, 축방향 200-S8.3: 케이블, 길이 200mm, M8 원형 커넥터 포함, 3핀, 축방향 S8.3: M8 원형 커넥터, 3핀, 축방향 005-S8.3: 케이블, 길이 500mm, M8 원형 커넥터 포함, 3핀, 축방향 050: 케이블, 기본 길이 5,000mm, 3선 |

참고



제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 www.leuze.com을 참조하십시오.

참고

⚠️ 용도에 맞게 사용해야 합니다!

⚠️ 이 제품은 안전 센서가 아니며 사람을 보호하는 장치가 아닙니다.
 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
 반드시 규정에 맞게 제품을 사용하십시오.

⚠️ UL 애플리케이션에서:

⚠️ UL 적용 분야에서는 NEC(National Electric Code)에 따른 등급 2 회로에서만 사용을 허용합니다.



액세서리

연결 기술 - 연결 케이블

| | 품목 번호 | 명칭 | 품목 | 설명 |
|--|----------|-------------------|--------|--|
| | 50130842 | KD U-M8-3A-P1-020 | 연결 케이블 | 연결 1: 원형 커넥터, M8, 액시얼, 암, 3 핀 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 2,000 mm 덮개 재료: PUR |
| | 50130844 | KD U-M8-3A-P1-050 | 연결 케이블 | 연결 1: 원형 커넥터, M8, 액시얼, 암, 3 핀 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR |
| | 50130837 | KD U-M8-3A-V1-020 | 연결 케이블 | 연결 1: 원형 커넥터, M8, 액시얼, 암, 3 핀 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 2,000 mm 덮개 재료: PVC |
| | 50130860 | KD U-M8-3W-V1-020 | 연결 케이블 | 연결 1: 원형 커넥터, M8, 굴절형, 암, 3 핀 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 2,000 mm 덮개 재료: PVC |

액세서리

고정 기술 - 기타

| | 품목 번호 | 명칭 | 품목 | 설명 |
|---|----------|------------|--------|--|
|  | 50132727 | AC D08M-CS | 클램프 피스 | 직경, 내부: 8 mm 고정 부품 모델: 클램핑 홀더 마운팅, 시스템 측: 나사 조립 가능, 통로 마운팅으로 마운팅, 장치 측: 밀어 넣기용, 엔드 스톱퍼로 클램핑 가능 고정 부품 종류: 클램핑 가능, 엔드 스톱퍼 포함 재료: 금속 |
|  | 50111497 | MC 008K | 클램프 피스 | 직경, 내부: 8 mm 고정 부품 모델: 클램핑 홀더 마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로 마운팅, 장치 측: 클램핑 가능 고정 부품 종류: 고정형 재료: 플라스틱 |

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.