

## Folha de dados técnicos

### Refletor

N.º do art.: 50104132

MTKS 30x50.1

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados mecânicos

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Execução                                | Retangular          |
| Tamanho de microprisma triplo           | 1,2 mm              |
| Dimensão de montagem, largura           | 34 mm               |
| Dimensão de montagem, altura            | 75 mm               |
| Dimensão de montagem, espessura         | 7 mm                |
| Superfície refletora, altura            | 44 mm               |
| Superfície refletora, largura           | 27 mm               |
| Material do espelho reflexivo           | Plástico            |
| Material do substrato                   | Plástico            |
| Com mudança de polarização              | Sim                 |
| Nomenclatura química, material refletor | PMMA8N              |
| Estrutura, superfície ativa             | Microtriple         |
| Peso líquido                            | 10 g                |
| Tipo de fixação                         | Colável             |
|                                         | Fixação de passagem |

Certificações

|                  |       |
|------------------|-------|
| Grau de proteção | IP 67 |
|------------------|-------|

Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4              | 27279203 |
| ECLASS 8.0                | 27279203 |
| ECLASS 9.0                | 27273601 |
| ECLASS 10.0               | 27273601 |
| ECLASS 11.0               | 27273601 |
| ECLASS 12.0               | 27273601 |
| ECLASS 13.0               | 27273601 |
| ETIM 5.0                  | EC002467 |
| ETIM 6.0                  | EC002467 |
| ETIM 7.0                  | EC002467 |
| ETIM 8.0                  | EC002467 |

Dados do ambiente

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 65 °C |
|--------------------------------|---------------|

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

