

技術データシート

バーコードテープ

製品番号: 50147189

BCT G40 H47 L020

目次

- 仕様書



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

| | |
|--------------------|---|
| 適している | バーコードポジショニングシステム シリーズBPS 300i |
| 機械の仕様 | |
| 外寸(H x L) | 47 mm x 20,000 mm |
| グリッド寸 | 40 mm |
| 正味重量 | 153 g |
| 機械的性質 | 化学物質に対しての条件付き耐性 条件付きUV耐性 耐傷 耐汚 防湿 |
| 接着剤 | アクリル接着剤 |
| 接着力 | 0.035 mm |
| 製造プロセス | デジタル印刷 |
| 耐薬品性 (23°Cで24時間) | ディーゼルオイル ホワイトスピリット 絶縁油 |
| 固化 | 24 h |
| 表面保護 | 透明ポリプロピレンラミネート |

分類

| | |
|--------------|----------|
| 関税分類番号 | 90178010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280192 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |

周囲データ

| | |
|----------|--------------------------------|
| 周囲温度、動作時 | -29 ... 93 °C |
| 加工温度 | 0 ... 45 °C |
| 推奨加工温度 | 10 ... 25 °C |
| 耐久性 | 塩水噴霧 (150 h/5%) 湿度 紫外線 |
| 下面の状態 | グリースフリー クリーン ドライ 平滑 |