


Technisch gegevensblad Connector

Art.-nr.: 50144523

D S-M12-5W-M

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning	+60 V DC
Nominale bedrijfsstroom	4.000 mA

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
Afgeschermd	Ja

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Materiaal greepgedeelte	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	gebogen
Vergrendeling	Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend

Aansluiting 2

Type aansluiting	Schroefklem
------------------	-------------

Kabeleigenschappen

Aansluitdoorsneden	0,14 ... 0,75 mm ²
AWG	26 ... 18

Mechanische gegevens

Sleutelwijdte	18 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Zinkspuitgietwerk chemisch vernikkeld
Nettogewicht	55 g
Max. kabeldoorvoer	6 ... 8 mm

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 85 °C
Vervuilingsgraad	3, EN 60947-1

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
UNSPSC 26.08	39121413


Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Materiaal greepgedeelte	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	gebogen
Vergrendeling	Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend

Pin Pintoewijzing

1	V+
2	Signaal 1
3	V-
4	Signaal 2
5	FE



Elektrische aansluiting

Aansluiting 2

Type aansluiting

Schroefklem