

技術データシート

非常停止ロープスイッチ

製品番号: 63000504

ERS200-M4C1-M12-HLR



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 電氣的接続



仕様書

基本仕様

シリーズ	ERS200
種類	非常停止コマンドトランスミッタ、EN ISO 13850、EN 60947-5-5

機能

機能	PO接点による両側ラッチ リセット機能 (インジケータ付きのリセットボタン) 位置独立非常停止コマンド入力 切り換えポイントインジケータによる簡単なロープ調整
----	--

パラメータ

可使時間 T _M	20 年, EN ISO 13849-1
B10 _d	2,000,000 サイクル数

電氣的仕様

DC13での用途カテゴリー	定格電圧 24 V、定格電流 2 A, EN 60947-5-1
AC15での用途カテゴリー	定格電圧 24 V、定格電流 2 A, EN 60947-5-1
接点配列	2NC + 1NO
接点開口部	摩擦接続、強制的
短絡保護	500 V、2A、gG タイプ、IEC 60269-1

パフォーマンスデータ	
定格絶縁電圧	30 V AC、36 V DC
従来の熱電流、最大	2 A

コネクタ

コネクタ数	1 個数
ケーブルエントリ数	1 個数

コネクタ 1	
機能	接点コネクタ
コネクタの種類	丸形プラグ

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	40 mm x 49.5 mm x 138.5 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	ZAMAK
電気接点の素材	銀合金
正味重量	308 g
筐体色	グレー
	赤
取り付けの種類	通路設置
ケーブルエントリの種類	M20 x 1.5
取り付け位置	ケーブル軸方向に
スイッチタイプ	非常停止制御装置, EN ISO 13850
スイッチの動作原理	ショータイング
機械的寿命	1,000,000 作動サイクル, IEC 6047-5-1
操作頻度、最大	600 毎時, IEC 6047-5-1
アクチュエータ、外部	ロープ
アクチュエータ、ロープの長さ、最大 (温度差20℃)	24 m
引き抜き力、アクチュエータのロック解除	83 N
動作力 (強制切断時の引き抜き)	90 N
動作力 (減少)	63 N
動作方向	縦軸に
強制切断の際の作動経路	8 mm
操作方法	ロープ
ロック解除の方法	インジケータボタン (プル)
ヘッドの素材	プラスチック

周囲データ

周囲温度、動作時	-25 ... 80 °C
汚染度	3, EN 60947-1

認証

保護等級	IP 67
認可	c UL US IMQ

分類

関税分類番号	85369095
ECLASS 5.1.4	27270690
ECLASS 8.0	27270607
ECLASS 9.0	27371201
ECLASS 10.0	27371201
ECLASS 11.0	27371201
ECLASS 12.0	27371201
ECLASS 13.0	27371201
ECLASS 14.0	27371201
ECLASS 15.0	27371201
ECLASS 16.0	27371201
ETIM 5.0	EC002033
ETIM 6.0	EC002033
ETIM 7.0	EC002033
ETIM 8.0	EC002033
ETIM 9.0	EC002033
ETIM 10.0	EC002033
UNSPSC 26.08	39122205

電氣的接続

コネクタ 1

機能	接点コネクタ
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	金属
極数	8-極
コーディング	A コード

ピン ピン配列

1	GND
2	n.c.
3	NC (1)
4	NC (1)
5	NC (2)
6	NC (2)
7	NO (1)
8	NO (1)