

## 技术数据表

## 信号塔

配件编号: 50149105

TL305-ROGB-M12

### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 配件



图片可能不同



## 技术参数

## 基础数据

系列	TL 305
包含	1x M30 螺母 1x 橡胶平面密封件
信号发送方式	光学

## 电气数据

性能数据	
供电电压 $U_B$	24 V, DC
最大电流消耗	160 mA

输入端	
数字开关量输入数	4 个

开关量输入	
类型	数字开关量输入
最小开关电压高	24 V
最大开关电压低	0 V
电压类型	DC

数字开关量输入 1	
配置	连接1, 引脚1
功能	灯颜色 (绿色) 通过引脚控制实现

数字开关量输入 2	
配置	连接1, 引脚2
功能	灯颜色 (橙色) 通过引脚控制实现

数字开关量输入 3	
配置	连接1, 引脚5
功能	灯颜色 (蓝色) 通过引脚控制实现

数字开关量输入 4	
配置	连接1, 引脚6
功能	灯颜色 (红色) 通过引脚控制实现

## 连接

接口数量	1 个
连接1	
功能	供电电源 信号输入 通过控制引脚变换灯颜色
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码

## 机械参数

结构	圆柱形
尺寸 (Ø x L)	50.6 mm x 212 mm
螺纹规格	M30 x 1.5 mm
外壳材料	金属
金属外壳	阳极电镀锌
光区材料	塑料, 聚碳酸酯
净重	310 g
外壳颜色	灰色
光源类型	LED/24V
帽罩模块	预集束 4 件
信号图	长亮
反射角度	360°
模块顺序 (上升)	蓝色, 绿色, 橙色, 红色

## 环境数据

环境温度, 工作	0 ... 50 °C
环境温度, 储藏	0 ... 50 °C

## 认证


防护等级	IP 65
安全等级	III
认证	UL

## 分类

ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371230
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ECLASS 13.0	27371230
ECLASS 14.0	27371230
ECLASS 15.0	27371230
ECLASS 16.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042
ETIM 8.0	EC001042
ETIM 9.0	EC001042
ETIM 10.0	EC001042
UNSPSC 26.08	39111714

## 尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米




## 电气连接

### 连接1

功能	供电电源
	信号输入
	通过控制引脚变换灯颜色
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码

## 电气连接

引脚	引脚分配	芯线颜色
1	绿色LED	白色
2	LED 橙色	棕色
3	n.c.	绿色
4	n.c.	黄色
5	LED 蓝色	灰色
6	红色LED	粉红
7	GND	蓝色
8	n.c.	红色



## 配件

### 连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50135122	KD U-M12-8A-P1-050	连接电缆	应用: 耐油/润滑剂 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 8 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR

## 安装

	配件编号	名称	配件	说明
	50149110	TL305-AC.EP.100	信号塔元件	结构: 圆柱形 规格: 延长管 设备侧固定件: 螺旋式
	50149111	TL305-AC.MB1	信号塔元件	结构: L形 规格: L 型角度 设备侧固定件: 螺旋式
	50149109	TL305-AC.MF.65	信号塔元件	结构: 圆柱形 规格: 安装支脚 设备侧固定件: 螺旋式

### 注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。