



製品番号: 50115029
ODSL 9/C6.C1-450-S12
光学式距離センサ



写真と異なる場合があります

目次

- ・ 仕様書
- ・ 電氣的接続
- ・ 操作と表示
- ・ アクセサリ

製品番号: 50115029 – ODSL 9/C6.C1-450-S12 – 光学式距離センサ

仕様書

基本仕様	
シリーズ	9
センサシステムの種類	目的物に対して
ご注文のご案内	注意! 中止段階の製品。スペアパーツ要件では必要な接続ケーブルに留意してください。
パラメータ	
MTTF	53 年
光学的仕様	
ビームプロファイル	拡散的
光源	レーザー, 赤
レーザー光波長	655 nm
レーザークラス	1, IEC/EN 60825-1:2007
送信信号形式	パルス化
光スポットサイズ [センサ距離で]	1 mm □
光スポット形状の種類	丸形
測定データ	
検出範囲	50 ... 450 mm
分解能	0.1 mm
精度	1 %
基準サイズ精度	検出間隔
高い再現正確性	0.5 %
ベンチマーク 相対再現性	検出間隔
計測時間	4 ms
温度ドリフト、相対的	0.02 %/K
ベンチマーキング	いいえ
黒/白挙動	0.5 %
スタンダード検出体	50 x 50 mm ²
光学的距離検出原理	三角測量
電氣的仕様	
サブレッサ	極性逆付防止 短絡保護 過渡保護
パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	18 ... 30 V, DC
リップル	0 ... 15 %, U _B から
無負荷電流	0 ... 180 mA
入力	
デジタルスイッチ出力数	1 St.
スイッチ入力	
電圧の種類	DC
デジタルスイッチ入力 1	
アサイメント	コネクタ 1、心線 2
機能	プログラム可能

出力

アナログ出力数	1 St.
デジタルスイッチ出力数	1 St.

アナログ出力
アナログ出力 1

種類	電流
アサイメント	コネクタ 1、ピン 5

スイッチ出力

電圧の種類	DC
スイッチ電圧	高 : \geq (U _B -2V)

スイッチ出力 1

アサイメント	コネクタ 1、ピン 4
スイッチエレメント	トランジスタ、プッシュプル
スイッチの動作原理	ライトオン (PNP) / ダークオン (NPN)

応答時間

スタンバイ遅延	300 ms
---------	--------

コネクタ

コネクタ数	1 St.
-------	-------

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ, 90°回転可
機能	信号入力 信号出力 電力供給
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	プラスチック
極数	5 -極
コーディング	A-符号化

機械の仕様

外形	立方体
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	21 mm x 50 mm x 50 mm
筐体の素材	プラスチック, PC
レンズカバーの素材	ガラス
正味重量	50 g
筐体色	赤
取り付けの種類	オプションの取り付け部を介して 通路設置

操作と表示

表示の種類	LC-ディスプレイ LED
LEDの数	2 St.
設定/パラメータ化の種類	ソフトウェア
コントローラ	LC-ディスプレイ PCソフトウェア 操作キー

周囲データ

製品番号: 50115029 – ODSL 9/C6.C1-450-S12 – 光学式距離センサ

周囲温度、動作時	-20 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-30 ... 70 °C

認証

保護等級	IP 67
保護等級	II
認可	c UL US
有効な基準	IEC 60947-5-2

分類

関税分類番号	90318020
eCl@ss 8.0	27270801
eCl@ss 9.0	27270801
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC001825

電気的接続

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
機能	信号入力 信号出力 電力供給
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	プラスチック
極数	5-極
コーディング	A-符号化

ピン	ピン配列
1	V+
2	IN 1
3	GND
4	OUT 1
5	OUT mA

操作と表示

LED

LED	ディスプレイ	意味
1	緑、連続点灯	動作可能状態
	緑、点滅	障害
	オフ	供給電圧なし
2	黄、連続点灯	検出範囲内に物体あり
	オフ	検出範囲内に物体なし


製品番号: 50115029 – ODSL 9/C6.C1-450-S12 – 光学式距離センサ

アクセサリ


コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50132077	KD U-M12-5A-V1-020	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 5-極 コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 2,000 mm シースの素材: PVC
	50132079	KD U-M12-5A-V1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 5-極 コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PVC
	50133842	KD U-M12-5W-V1-020	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, L字型, メス, A-符号化, 5-極 コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 2,000 mm シースの素材: PVC
	50133802	KD U-M12-5W-V1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, L字型, メス, A-符号化, 5-極 コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PVC
	50140174	KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-003-25X	相互接続ケーブル	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 5-極 コネクタ 2: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, A-符号化, 5-極 シールド: いいえ クロスオーバーケーブル: コネクタ 1, Pin2<->コネクタ 2, Pin5 ケーブル長: 300 mm シースの素材: PUR

取り付け技術-取り付けブラケット

	製品番号	名称	製品	説明
	50036195	BT 8	取り付け部	取り付け部のモデル: L字型ブラケット 取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: ネジ止め可 取り付け部の種類: 固定 素材: 金属

取り付け技術-ボール固定

	製品番号	名称	製品	説明
	50117252	BTU 300M-D12	アセンブリシステム	含む: M4 x 25 ネジ 2本, M4 x 20 ネジ 2本, ワッシャー 4個 取り付け部のモデル: アセンブリシステム 取り付け、設備側: 12mm丸ボール用, 薄板アタッチメントによる取り付け 取り付け、デバイス側: ネジ止め可, M4ねじに適合 取り付け部の種類: クランプ可, 360°回転可, 調整可 素材: 金属

製品番号: 50115029 – ODSL 9/C6.C1-450-S12 – 光学式距離センサ

注意

利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuze electronicのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。