

## 기술 데이터 시트

## 라이트 커튼 수신기

품목 번호: 50118715

CML730i-R20-790.A/CN-M12



### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 조작 및 표시
- 적합한 송신기
- 제품 키워드
- 참고
- 액세서리



# 기술 데이터

## 기본 데이터

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 시리즈    | 730               |
| 작동 원리  | 투수광 원리            |
| 장치 종류  | 수신기               |
| 포함됨    | 2개 슬롯 너트 BT-NC    |
| 어플리케이션 | 물체 계측<br>투명 물체 감지 |

## 특수 모델

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 특수 모델 | 경사빔 스캐닝<br>크로스빔 스캐닝<br>평행빔 스캐닝 |
|-------|--------------------------------|

## 광학 데이터

|          |        |
|----------|--------|
| 측정 필드 길이 | 790 mm |
| 빔 개수     | 40 개수  |
| 빔 간격     | 20 mm  |

## 측정 데이터

|          |       |
|----------|-------|
| 최소 물체 직경 | 30 mm |
|----------|-------|

## 전기 데이터

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 보호 회로 | 극점 보호<br>단락 방지<br>트랜스레트 방지 |
|-------|----------------------------|

## 성능 데이터

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 공급전압 점검 $U_B$ | 18 ... 30 V, DC                                     |
| 잔류 리플         | 0 ... 15 %, $U_B$ 에서                                |
| 개방회로 전류       | 0 ... 215 mA, 제시된 값은 송신기와 수신기로 구성된 전체 패키지에 관한 값입니다. |

## 선택적 입력/출력

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| 최대 출력 전류     | 100 mA                            |
| 입력 저항        | 6,000 $\Omega$                    |
| 선택적 입력/출력 개수 | 2 개수                              |
| 종류           | 선택적 입력/출력                         |
| 전압 형식, 출력    | DC                                |
| 스위칭 전압, 출력   | 일반 $U_B$ / 0 V                    |
| 전압 형식, 입력    | DC                                |
| 스위칭 전압, 입력   | high: $\geq 6V$<br>low: $\leq 4V$ |

## 입력/출력 1

|           |      |
|-----------|------|
| 활성화/차단 지연 | 1 ms |
|-----------|------|

## 시간 응답

|          |            |
|----------|------------|
| 동작 전 딜레이 | 450 ms     |
| 사이클 시간   | 1 ms       |
| 빔당 응답 시간 | 10 $\mu s$ |

## 인터페이스

|            |         |
|------------|---------|
| 종류         | CANopen |
| CANopen 기능 | 진행      |

## 서비스 인터페이스

|    |         |
|----|---------|
| 종류 | IO-Link |
|----|---------|

## IO-Link

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 기능 | 서비스<br>소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정 |
|----|------------------------------|

## 연결

|         |      |
|---------|------|
| 연결      | 2 개수 |
| 커넥터 아웃렛 | 액시얼  |

## 연결 1

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 기능     | 설정 인터페이스<br>송신기와 연결<br>입력 신호<br>전원 공급<br>출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터                                         |

|       |       |
|-------|-------|
| 나사 크기 | M12   |
| 유형    | Male  |
| 재료    | 금속    |
| 핀 개수  | 8 핀   |
| 엔코딩   | A-코딩됨 |

## 연결 2

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 기능     | BUS IN<br>BUS OUT |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터            |

|       |       |
|-------|-------|
| 나사 크기 | M12   |
| 유형    | 암     |
| 재료    | 금속    |
| 핀 개수  | 5 핀   |
| 엔코딩   | A-코딩됨 |

## 기술 데이터

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 디자인              | 큐빅형                        |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 29 mm x 35.4 mm x 875 mm   |
| 하우징 재료           | 금속                         |
| 금속 하우징           | 알루미늄                       |
| 렌즈 커버 재료         | 플라스틱                       |
| 순중량              | 1,000 g                    |
| 하우징 색상           | 은색                         |
| 고정 방식            | 슬롯 마운팅<br>추가 고정 부품을 사용해야 함 |

## 조작 및 표시

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 표시 방식         | LED<br>OLED 디스플레이 |
| LED 개수        | 2 개수              |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어<br>터치인      |
| 파라미터 세팅       | 멤브레인 키보드          |

## 환경 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |

## 인증

|       |               |
|-------|---------------|
| 보호 등급 | IP 65         |
| 보호 등급 | III           |
| 인증    | c UL US       |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |

## 기술 데이터

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0   | 27270910 |
| ECLASS 9.0   | 27270910 |
| ECLASS 10.0  | 27270910 |
| ECLASS 11.0  | 27270910 |
| ECLASS 12.0  | 27270910 |
| ECLASS 13.0  | 27270910 |
| ECLASS 14.0  | 27270910 |
| ECLASS 15.0  | 27270910 |
| ECLASS 16.0  | 27270910 |
| ETIM 5.0     | EC002549 |
| ETIM 6.0     | EC002549 |
| ETIM 7.0     | EC002549 |
| ETIM 8.0     | EC002549 |
| ETIM 9.0     | EC002549 |
| ETIM 10.0    | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |

# 치수 도면

전체 치수 정보(mm)



- |   |                |   |               |
|---|----------------|---|---------------|
| A | 빔 간격 20mm      | L | 프로파일 길이 808mm |
| B | 측정 필드 길이 790mm | T | 송신기           |
| F | 나사 M6          | R | 수신기           |
| G | 고정 홀           | Y | 5mm           |

## 치수 도면



## 전기 연결

### 연결 1

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 기능     | 설정 인터페이스<br>송신기와 연결<br>입력 신호<br>전원 공급<br>출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터                                         |
| 나사 크기  | M12                                            |
| 유형     | Male                                           |
| 재료     | 금속                                             |
| 핀 개수   | 8 핀                                            |
| 엔코딩    | A-코딩됨                                          |

### 핀      핀 지정

|   |            |
|---|------------|
| 1 | V+         |
| 2 | I/O 1      |
| 3 | GND        |
| 4 | IO-Link    |
| 5 | I/O 2      |
| 6 | RS 485 Tx- |
| 7 | RS 485 Tx+ |
| 8 | FE/SHIELD  |



### 연결 2

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 기능     | BUS IN<br>BUS OUT |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터            |
| 나사 크기  | M12               |
| 유형     | 암                 |
| 재료     | 금속                |
| 핀 개수   | 5 핀               |
| 엔코딩    | A-코딩됨             |

## 전기 연결


| 핀 | 핀 지정      |
|---|-----------|
| 1 | FE/SHIELD |
| 2 | n.c.      |
| 3 | CAN GND   |
| 4 | CAN H     |
| 5 | CAN L     |



## 조작 및 표시

| LED | 디스플레이     | 의미                    |
|-----|-----------|-----------------------|
| 1   | 녹색, 연속 점등 | 작동 준비 상태              |
|     | 녹색 깜빡임    | 티치/오류                 |
| 2   | 황색, 연속 점등 | 광센서 경로 비었음, 예비 광출력 포함 |
|     | 황색, 깜빡임   | 예비 광출력 없음             |
|     | 꺼짐        | 물체 감지                 |

## 적합한 송신기

|                                                                                    | 품목 번호    | 명칭                    | 감지 범위<br>제한 감지 범위             | 설명                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | 50118633 | CML730i-T20-790.A-M12 | 0.3 ... 9.5 m<br>0.2 ... 12 m | 감지 범위: 0.3 ... 9.5 m<br>연결: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 5 핀 |

## 제품 키워드

제품 명칭: CML7XXi-YYZ-AAAA.BCCDDDD-EEEEFF

|      |                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CML  | 작동 원리<br>측정용 라이트 커튼                                                                                                 |
| 7XXi | 시리즈<br>720i: 720i 시리즈<br>730i: 730i 시리즈                                                                             |
| Y    | 장치 종류<br>T: 송신기<br>R: 수신기                                                                                           |
| ZZ   | 빔 간격<br>05: 5mm<br>10: 10mm<br>20: 20mm<br>40: 40mm                                                                 |
| AAAA | 측정 필드 길이[mm], 빔 간격에 따라 다름                                                                                           |
| B    | 장비<br>A: 측방향 커넥터 콘센트<br>R: 뒷면 커넥터 콘센트                                                                               |
| CCC  | 인터페이스<br>L: IO-Link<br>/CN: CANopen<br>/PB: PROFIBUS<br>/PN: PROFINET<br>/CV: 아날로그 전류 및 전압 출력<br>/D3: RS 485 Modbus |

## 제품 키워드

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| DDD | 추가 장비<br>-PS: Power Setting |
| EEE | 전기 연결<br>M12: M12 원형 커넥터    |
| FFF | -EX: 폭발 방지                  |

### 참고

|  |                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ☞ 제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> 을 참조하십시오. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## 참고

### 용도에 맞게 사용해야 합니다!

|  |                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.</li> <li>☞ 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.</li> <li>☞ 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### UL 어플리케이션에서:

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ UL 어플리케이션에서는 NEC(National Electric Code)에 따른 등급 2 회로에서만 사용을 허용합니다.</li> <li>☞ These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/ CYJV7 or PVVA/PVVA7)</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 액세서리

### 연결 기술 - 연결 케이블

|  | 품목 번호    | 명칭                 | 품목     | 설명                                                                                                                                         |
|--|----------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132079 | KD U-M12-5A-V1-050 | 연결 케이블 | 어플리케이션: 내화확성<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀<br>원형 커넥터, LED: 아니요<br>연결 2: 열려 있는 끝부분<br>차폐됨: 아니요<br>케이블 길이: 5,000 mm<br>덮개 재료: PVC |

### 연결 기술 - 상호접속 케이블

|  | 품목 번호    | 명칭                          | 품목       | 설명                                                                                                                                                                                  |
|--|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50129781 | KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-050 | 상호접속 케이블 | 어플리케이션: 내유성/내윤활성<br>인터페이스에 적합함: DeviceNet, CANopen<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀<br>연결 2: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 5 핀<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 5,000 mm<br>덮개 재료: PUR |

## 액세서리

품목 번호    명칭    품목    설명

### 연결 기술 - Y자형 분배기 케이블

품목 번호    명칭    품목    설명

|  |                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>50118183    K-Y1 M12A-5m-M12A-S-PUR</p> | <p>상호접속 케이블</p> | <p>연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀<br/>                 연결 2: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 5 핀<br/>                 연결 3: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 8 핀<br/>                 차폐됨: 예<br/>                 다리 1 케이블 길이: 5,000 mm<br/>                 다리 2 케이블 길이: 150 mm<br/>                 덮개 재료: PUR</p>                                           |
|  | <p>50118185    K-YCN M12A-M12A-S-PUR</p>   | <p>상호접속 케이블</p> | <p>인터페이스에 적합함: CANopen<br/>                 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 5 핀<br/>                 연결 2: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀<br/>                 연결 3: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 5 핀<br/>                 차폐됨: 예<br/>                 다리 1 케이블 길이: 250 mm<br/>                 다리 2 케이블 길이: 350 mm<br/>                 덮개 재료: PUR</p> |

### 연결 기술 - 종단 저항

품목 번호    명칭    품목    설명

|  |                               |                |                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>50040099    TS 01-5-SA</p> | <p>단말기 플러그</p> | <p>적합한 적용 대상: DeviceNet, CANopen<br/>                 기능: 버스 종단<br/>                 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 5 핀</p> |
|--|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 고정 기술 - 고정 브라켓

품목 번호    명칭    품목    설명


|  |                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>50142900    BT 700M.5-2SET</p> | <p>고정 부품 세트</p> | <p>포함됨: 고정 브라켓 2개, 볼트 M6 x 10 4개, 티치 템플레이트 1개<br/>                 고정 부품 버전: 브라킷 설치<br/>                 마운팅, 시스템 측: T-슬롯 스루홀 마운팅<br/>                 마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능, 슬롯 너트<br/>                 고정 부품 종류: 고정형<br/>                 재료: 강철</p> |
|  | <p>429393    BT-2HF</p>           | <p>브라킷 세트</p>   | <p>포함됨: 2개 스위블 마운트 BT-HF, 라이트 커튼에 고정하기 위한 실린더 1개<br/>                 마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로<br/>                 마운팅, 장치 측: 클램핑 가능<br/>                 고정 부품 종류: 360° 회전식<br/>                 재료: 금속, 플라스틱</p>                                      |

### 서비스

품목 번호    명칭    품목    설명

|  |                              |               |                                                                                                                        |
|--|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>S981001    CS10-S-110</p> | <p>시운전 지원</p> | <p>세부사항: 고객이 원하는 장소에서 실행, 최대 10시간 소요.<br/>                 조건: 장치 및 연결 케이블이 이미 설치되어 있음, 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액.</p> |
|--|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 액세서리

|                                                                                  | 품목 번호   | 명칭         | 품목    | 설명                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
|  | S981005 | CS10-T-110 | 제품 교육 | 세부사항: 상담 후 장소 및 내용 결정, 최대 10시간 소요.<br>조건: 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액. |

### 참고



☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.