

## Scheda tecnica dati

### Riflettore

Cod. art.: 50040820

TKS 40X60

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati meccanici

Forma costruttiva	Rettangolare
Dimensioni triple	4 mm
Misura di montaggio, larghezza	41 mm
Misura di montaggio, altezza	60 mm
Misura di montaggio, spessore	8 mm
Superficie riflettente, altezza	56 mm
Superficie riflettente, larghezza	37 mm
Materiale del riflettore	Plastica
Materiale del supporto	Plastica
Con cambio di polarizzazione	Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore	PMMA8N
Struttura della superficie attiva	Triple
Peso netto	14 g
Tipo di fissaggio	Adesivo Fissaggio passante

### Certificazioni

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 65 °C

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

TKS 40x60

