

## 기술 데이터 시트

## 라이트 커튼 수신기

품목 번호: 50118713

CML730i-R20-470.A/CN-M12



### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 조작 및 표시
- 적합한 송신기
- 제품 키워드
- 참고
- 액세서리



## 기술 데이터

## 기본 데이터

시리즈	730
작동 원리	투수광 원리
장치 종류	수신기
포함됨	2개 슬롯 너트 BT-NC
어플리케이션	물체 계측 투명 물체 감지

## 특수 모델

특수 모델	경사빔 스캐닝 크로스빔 스캐닝 평행빔 스캐닝
-------	--------------------------------

## 광학 데이터

측정 필드 길이	470 mm
빔 개수	24 개수
빔 간격	20 mm

## 측정 데이터

최소 물체 직경	30 mm
----------	-------

## 전기 데이터

보호 회로	극점 보호 단락 방지 트랜스트 방지
-------	---------------------------

## 성능 데이터

공급전압 점검 $U_B$	18 ... 30 V, DC
잔류 리플	0 ... 15 %, $U_B$ 에서
개방회로 전류	0 ... 165 mA, 제시된 값은 송신기와 수신기로 구성된 전체 패키지에 관한 값입니다.

## 선택적 입력/출력

최대 출력 전류	100 mA
입력 저항	6,000 $\Omega$
선택적 입력/출력 개수	2 개수
종류	선택적 입력/출력
전압 형식, 출력	DC
스위칭 전압, 출력	일반 $U_B$ / 0 V
전압 형식, 입력	DC
스위칭 전압, 입력	high: $\geq 6V$ low: $\leq 4V$

## 입력/출력 1

활성화/차단 지연	1 ms
-----------	------

## 시간 응답

동작 전 딜레이	450 ms
사이클 시간	1 ms
빔당 응답 시간	10 $\mu s$

## 인터페이스

종류	CANopen
CANopen 기능	진행

## 서비스 인터페이스

종류	IO-Link
----	---------

## IO-Link

기능	서비스 소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정
----	------------------------------

## 연결

연결	2 개수
커넥터 아웃렛	액시얼

## 연결 1

기능	설정 인터페이스 송신기와 연결 입력 신호 전원 공급 출력 신호
----	--

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	8 핀
엔코딩	A-코딩됨

## 연결 2

기능	BUS IN BUS OUT
----	-------------------

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨

## 기술 데이터

디자인	큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이)	29 mm x 35.4 mm x 555 mm
하우징 재료	금속
금속 하우징	알루미늄
렌즈 커버 재료	플라스틱
순중량	700 g
하우징 색상	은색
고정 방식	슬롯 마운팅 추가 고정 부품을 사용해야 함

## 조작 및 표시

표시 방식	LED OLED 디스플레이
LED 개수	2 개수
설정/파라미터 설정 방식	소프트웨어 터치인 멤브레인 키보드

## 환경 데이터

작동 시 주변 온도	-30 ... 60 °C
보관 시 주변 온도	-40 ... 70 °C

## 인증

보호 등급	IP 65
보호 등급	III
인증	c UL US
유효 규정	IEC 60947-5-2

## 기술 데이터

HS 번호	90314990
ECLASS 5.1.4	27270910
ECLASS 8.0	27270910
ECLASS 9.0	27270910
ECLASS 10.0	27270910
ECLASS 11.0	27270910
ECLASS 12.0	27270910
ECLASS 13.0	27270910
ECLASS 14.0	27270910
ECLASS 15.0	27270910
ECLASS 16.0	27270910
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549
UNSPSC 26.08	39121528

# 치수 도면

전체 치수 정보(mm)



- |   |                |   |               |
|---|----------------|---|---------------|
| A | 빔 간격 20mm      | L | 프로파일 길이 488mm |
| B | 측정 필드 길이 470mm | T | 송신기           |
| F | 나사 M6          | R | 수신기           |
| G | 고정 홈           | Y | 5mm           |

# 치수 도면




# 전기 연결

## 연결 1

기능	설정 인터페이스 송신기와 연결 입력 신호 전원 공급 출력 신호
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	8 핀
엔코딩	A-코딩됨

## 핀      핀 지정

1	V+
2	I/O 1
3	GND
4	IO-Link
5	I/O 2
6	RS 485 Tx-
7	RS 485 Tx+
8	FE/SHIELD



## 연결 2

기능	BUS IN BUS OUT
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨

## 전기 연결


핀	핀 지정
1	FE/SHIELD
2	n.c.
3	CAN GND
4	CAN H
5	CAN L



## 조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1	녹색, 연속 점등	작동 준비 상태
	녹색 깜빡임	티치/오류
2	황색, 연속 점등	광센서 경로 비었음, 예비 광출력 포함
	황색, 깜빡임	예비 광출력 없음
	꺼짐	물체 감지

## 적합한 송신기

	품목 번호	명칭	감지 범위 제한 감지 범위	설명
	50118631	CML730i-T20-470.A-M12	0.3 ... 9.5 m 0.2 ... 12 m	감지 범위: 0.3 ... 9.5 m 연결: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 5 핀

## 제품 키워드

제품 명칭: CML7XXi-YYZ-AAAA.BCCDDDD-EEEEFF

CML	작동 원리 측정용 라이트 커튼
7XXi	시리즈 720i: 720i 시리즈 730i: 730i 시리즈
Y	장치 종류 T: 송신기 R: 수신기
ZZ	빔 간격 05: 5mm 10: 10mm 20: 20mm 40: 40mm
AAAA	측정 필드 길이[mm], 빔 간격에 따라 다름
B	장비 A: 측방향 커넥터 콘센트 R: 뒷면 커넥터 콘센트
CCC	인터페이스 L: IO-Link /CN: CANopen /PB: PROFIBUS /PN: PROFINET /CV: 아날로그 전류 및 전압 출력 /D3: RS 485 Modbus

## 제품 키워드

DDD	추가 장비 -PS: Power Setting
EEE	전기 연결 M12: M12 원형 커넥터
FFF	-EX: 폭발 방지

### 참고

	☞ 제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> 을 참조하십시오.
--	---

## 참고

### 용도에 맞게 사용해야 합니다!

	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ 이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.</li> <li>☞ 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.</li> <li>☞ 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오</li> </ul>
--	---

### UL 어플리케이션에서:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ UL 어플리케이션에서는 NEC(National Electric Code)에 따른 등급 2 회로에서만 사용을 허용합니다.</li> <li>☞ These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/CYJV7 or PVVA/PVVA7)</li> </ul>
--	---

## 액세서리

### 연결 기술 - 연결 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50132079	KD U-M12-5A-V1-050	연결 케이블	어플리케이션: 내화확성 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PVC

### 연결 기술 - 상호접속 케이블



	품목 번호	명칭	품목	설명
	50129781	KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-050	상호접속 케이블	어플리케이션: 내유성/내윤활성 인터페이스에 적합함: DeviceNet, CANopen 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 연결 2: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 5 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR

## 액세서리

품목 번호    명칭    품목    설명


### 연결 기술 - Y자형 분배기 케이블

품목 번호    명칭    품목    설명

	<p>50118183    K-Y1 M12A-5m-M12A-S-PUR</p>	<p>상호접속 케이블</p>	<p>연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀                  연결 2: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 5 핀                  연결 3: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 8 핀                  차폐됨: 예                  다리 1 케이블 길이: 5,000 mm                  다리 2 케이블 길이: 150 mm                  덮개 재료: PUR</p>
	<p>50118185    K-YCN M12A-M12A-S-PUR</p>	<p>상호접속 케이블</p>	<p>인터페이스에 적합함: CANopen                  연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 5 핀                  연결 2: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀                  연결 3: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 5 핀                  차폐됨: 예                  다리 1 케이블 길이: 250 mm                  다리 2 케이블 길이: 350 mm                  덮개 재료: PUR</p>



### 연결 기술 - 종단 저항

품목 번호    명칭    품목    설명

	<p>50040099    TS 01-5-SA</p>	<p>단말기 플러그</p>	<p>적합한 적용 대상: DeviceNet, CANopen                  기능: 버스 종단                  연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, A-코딩됨, 5 핀</p>
--	-------------------------------	----------------	---


### 고정 기술 - 고정 브라켓

품목 번호    명칭    품목    설명


	<p>50142900    BT 700M.5-2SET</p>	<p>고정 부품 세트</p>	<p>포함됨: 고정 브라켓 2개, 볼트 M6 x 10 4개, 티치 템플레이트 1개                  고정 부품 버전: 브라킷 설치                  마운팅, 시스템 측: T-슬롯 스루홀 마운팅                  마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능, 슬롯 너트                  고정 부품 종류: 고정형                  재료: 강철</p>
	<p>429393    BT-2HF</p>	<p>브라킷 세트</p>	<p>포함됨: 2개 스위블 마운트 BT-HF, 라이트 커튼에 고정하기 위한 실린더 1개                  마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로                  마운팅, 장치 측: 클램핑 가능                  고정 부품 종류: 360° 회전식                  재료: 금속, 플라스틱</p>

### 서비스

품목 번호    명칭    품목    설명

	<p>S981001    CS10-S-110</p>	<p>시운전 지원</p>	<p>세부사항: 고객이 원하는 장소에서 실행, 최대 10시간 소요.                  조건: 장치 및 연결 케이블이 이미 설치되어 있음, 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액.</p>
--	------------------------------	---------------	--

## 액세서리

	품목 번호	명칭	품목	설명
	S981005	CS10-T-110	제품 교육	세부사항: 상담 후 장소 및 내용 결정, 최대 10시간 소요. 조건: 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액.

### 참고



☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.