

技術データシート

信号タワー部

製品番号: 50144838

A7-V1-DS-M7-T

## 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



## 仕様書

## 基本仕様

シリーズ	A7
適している	信号タワーユニットシリーズ A7 - Advanced Series
シグナリングタイプ	光学的

## 電氣的仕様

寿命	>100,000 h
パフォーマンスデータ	
供給電圧 $U_B$	24 V, DC, 10 %
消費電流、最大	70 mA

## コネクタ

注意	個々の色をVCCを介して制御(PNP) 取り違え保全: PINをとおして色を制御することで、ドームの位置を自由に選択できます(取扱説明書を参照)。
----	------------------------------------------------------------------------------

## 機械の仕様

外形	シリンダー状
寸法 (直径 x 長さ)	70 mm x 50 mm
筐体の素材	プラスチック
重量	109 g
取り付けの種類	バヨネットシステム
光源の種類	LED/24V
ドーム色の表示	7つの選択可能な色
信号画像	連続または点滅光
放射角	360°

## 周囲データ

周囲温度、動作時	-10 ... 60 °C
----------	---------------

## 認証


保護等級	IP 66
認可	CE CSA

## 分類

関税分類番号	85318070
ECLASS 5.1.4	27371220
ECLASS 8.0	27371220
ECLASS 9.0	27371220
ECLASS 10.0	27371220
ECLASS 11.0	27371220
ECLASS 12.0	27371220
ECLASS 13.0	27371220
ECLASS 14.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232
ETIM 8.0	EC000232
ETIM 9.0	EC000232

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



## 注意



目的になかったご利用にご注意ください！



- この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。

## アクセサリ

## 一般

	製品番号	名称	製品	説明
	50135462	A7-V1-BZ1-M	信号タワー部	信号発生: 音響的 消費電流、最大: 70 mA 外形: シリンダー状 直径: 70 mm 取り付け: バヨネットシステム コントローラ: デイップスイッチ, 225°ポテンシオメータ 周囲温度: -10 ... 60 °C 保護等級: IP 66 トーン種: 連続またはパルス音 音圧: 100 dB トーン数: 8 個数
	50138151	A7-V1-BZ2-S	信号タワー部	信号発生: 音響的 消費電流、最大: 30 mA 外形: シリンダー状 直径: 70 mm 取り付け: バヨネットシステム コントローラ: 225°ポテンシオメータ 周囲温度: -10 ... 60 °C 保護等級: IP 66 トーン種: 連続トーン 音圧: 105 dB トーン数: 1 個数
	50138366	A7-V1-BZ3-S	信号タワー部	信号発生: 音響的 消費電流、最大: 30 mA 外形: シリンダー状 直径: 70 mm 取り付け: バヨネットシステム コントローラ: 225°ポテンシオメータ 周囲温度: -10 ... 60 °C 保護等級: IP 66 トーン種: Pulston 音圧: 105 dB トーン数: 1 個数

## 注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトではアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。