

## Technisches Datenblatt Signalsäulenelement

Art.-Nr.: 50130444

E4-V1-DS-C

### Inhalt

- Technische Daten
- Hinweise
- Zubehör



Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Basisdaten

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Serie                | E4                                |
| Geeignet für         | Signalsäulenelemente der Serie E4 |
| Art der Signalgebung | optisch                           |

### Elektrische Daten

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Lebensdauer               | > 100.000 h       |
| <b>Leistungsdaten</b>     |                   |
| Versorgungsspannung $U_B$ | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Stromaufnahme, max.       | 27 mA             |

### Mechanische Daten

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Bauform               | zylindrisch    |
| Abmessung (Ø x L)     | 40 mm x 62 mm  |
| Werkstoff Gehäuse     | Kunststoff     |
| Nettogewicht          | 45 g           |
| Art der Befestigung   | Bajonettsystem |
| Art des Leuchtmittels | LED/24V        |
| Signalbild            | Dauerlicht     |
| Kalottenfarbe         | klar           |
| Abstrahlwinkel        | 360°           |

### Umgebungsdaten

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
|-----------------------------|---------------|

### Zertifizierungen

|             |         |
|-------------|---------|
| Schutzart   | IP 66   |
| Zulassungen | c UL US |

### Klassifikation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4    | 27371220 |
| ECLASS 8.0      | 27371220 |
| ECLASS 9.0      | 27371220 |
| ECLASS 10.0     | 27371220 |
| ECLASS 11.0     | 27371220 |
| ECLASS 12.0     | 27371220 |
| ECLASS 13.0     | 27371220 |
| ECLASS 14.0     | 27371220 |
| ECLASS 15.0     | 27371220 |
| ETIM 5.0        | EC000232 |
| ETIM 6.0        | EC000232 |
| ETIM 7.0        | EC000232 |
| ETIM 8.0        | EC000232 |
| ETIM 9.0        | EC000232 |
| ETIM 10.0       | EC000232 |

## Hinweise



### Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!



- ⚠ Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.
- ⚠ Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.
- ⚠ Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.



### Bei UL-Applikationen:



- ⚠ Bei UL-Applikationen ist die Benutzung ausschließlich in Class-2-Stromkreisen nach NEC (National Electric Code) zulässig.

## Zubehör

## Montage

|                                                                                     | Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 50130455 | E4-MH1      | Signalsäulenelement | Anschluss: Klemme, Push-In Technik<br>Bauform: zylindrisch<br>Durchmesser: 40 mm<br>Ausführung: Horizontale Montage<br>Befestigung, anlagenseitig: schraubbar / horizontal<br>Kalottenmodule: 5 Stück max.<br>Modulaufnahme: einseitig<br>Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C<br>Schutzart: IP 66 |
|    | 50130458 | E4-MP1-100  | Signalsäulenelement | Anschluss: Klemme, Push-In Technik<br>Bauform: zylindrisch<br>Durchmesser: 40 mm<br>Ausführung: Fußmontage<br>Befestigung, anlagenseitig: schraubbar / horizontal<br>Kalottenmodule: 5 Stück max.<br>Modulaufnahme: einseitig<br>Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C<br>Schutzart: IP 66          |
|    | 50130456 | E4-MW1      | Signalsäulenelement | Anschluss: Klemme, Push-In Technik<br>Bauform: zylindrisch<br>Durchmesser: 40 mm<br>Ausführung: Winkelmontage<br>Befestigung, anlagenseitig: schraubbar / vertikal<br>Kalottenmodule: 5 Stück max.<br>Modulaufnahme: einseitig<br>Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C<br>Schutzart: IP 66         |
|  | 50130457 | E4-MW2      | Signalsäulenelement | Anschluss: Klemme, Push-In Technik<br>Bauform: zylindrisch<br>Durchmesser: 40 mm<br>Ausführung: Winkelmontage<br>Befestigung, anlagenseitig: schraubbar / vertikal<br>Kalottenmodule: 10 Stück max.<br>Modulaufnahme: zweiseitig<br>Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C<br>Schutzart: IP 66       |

### Hinweis



↗ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.