

Hoja técnica

Cable de conexión

Código: 50135129

KD S-M12-8A-P1-100

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Esquemas de conexiones



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos eléctricos

Datos de potencia

Tensión de trabajo 30 V CA/CC

Conexión

Conexión 1

| | |
|---------------------|---|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material del cuerpo | PUR |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Versión | Axial |
| Enclavamiento | Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante |

Conexión 2

Tipo de conexión Final abierto

Propiedades de cable

| | |
|-------------------------------------|--|
| Número de conductores | 8 Unidad(es) |
| Sección de conductor | 0,25 mm ² |
| AWG | 24 |
| Color de cubierta | Negro |
| Apantallado | Sí |
| Sin silicona | Sí |
| Versión de cable | Cable de conexión (abierto en un extremo) |
| Diámetro de cable (externo) | 6,6 mm |
| Longitud de cable | 10.000 mm |
| Material de cubierta | PUR |
| Aislamiento del conductor | PP |
| Velocidad de desplazamiento | Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 5 m/s ² |
| Aptitud para cadena de arrastre | Sí |
| Propiedades de la cubierta exterior | Sin CFC, cadmio, silicona, halógenos ni plomo, mate, con poca adhesión, resistente a la abrasión, fácil de procesar con máquina |
| Resistencia de la cubierta exterior | Resistente a la hidrólisis y los microbios, alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas de acuerdo con VDE 0472 Parte 803 Test B, ignífugo de acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
| Capacidad de torsión | ±30° / m (máx. 2 millones de ciclos a 35 ciclos/min) |

Datos mecánicos

| | |
|--|-----------------------------|
| Núm. de llave | 13 mm |
| Ciclos de flexión | 2.000.000 Unidad(es) |
| Radio de curvatura para tendido flexible, mín. | Mín. 10 x diámetro de cable |
| Radio de curvatura para tendido fijo, mín. | Mín. 10 x diámetro de cable |

Datos ambientales

| | |
|--|---------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible | -20 ... 80 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo | -40 ... 80 °C |

Certificaciones

| | |
|----------------------|---------|
| Índice de protección | IP 65 |
| | IP 67 |
| Certificaciones | c UL US |

Clasificación


| | |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| eCl@ss 10.0 | 27060311 |
| eCl@ss 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

| | |
|---------------------|---|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material del cuerpo | PUR |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Versión | Axial |
| Enclavamiento | Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante |

| Pin | Color de conductor |
|-----|--------------------|
| 1 | Blanco |
| 2 | Marrón |
| 3 | Verde |
| 4 | Amarillo |
| 5 | Gris |
| 6 | Rosa |
| 7 | Azul |
| 8 | Rojo |



Conexión 2

| | |
|------------------|---------------|
| Tipo de conexión | Final abierto |
|------------------|---------------|

Esquemas de conexiones

Esquema de cableado

