

技術データシート

プラスチック・ライトガイド 一方向

製品番号: 50117778

KFX-L-20ML-20

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 注意
- その他の情報
- アクセサリ



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

シリーズ	KFX
動作原理	1方向原理
デバイス種類	トランスミッタファイバおよびレシーバファイバ
使用分野	一般的なアプリケーション

特別モデル

特別モデル 平面検出

光学的仕様

ビーム射出口	前面に
ファイバーコア	マルチファイバコア
	混合ファイバー配列
素材 ファイバーコア	プラスチック
作動中のファイバー直径	0.265 mm x 16 個数
LV461のレンジ	0 ... 350 mm
LV462のレンジ	0 ... 600 mm
LV463のレンジ	0 ... 1,050 mm
LV463.XVのレンジ	0 ... 1,575 mm
LV463.XRのレンジ	0 ... 1,900 mm
LV463I.XRのレンジ	0 ... 2,850 mm

測定データ

最小検出体直径	1 mm
---------	------

機械の仕様

外形	角型
外径	2.8 mm
正味重量	35 g
ヘッ드의素材	プラスチック
種類	キンク防止付きプラスチック・ライトガイド (KFX)
ファイバー長	2,000 mm
ライトフィールドの幅	14.5 mm
ファイバクラッドの素材	PE
ブロープの取り付け	2 x M3
最小曲げ半径 (動的)	R60
敷設	スタンダード
$\lambda = 650\text{nm}$ での減衰	210 dB/km

周囲データ


周囲温度、動作時	-55 ... 70 °C
----------	---------------

分類

関税分類番号	90011090
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27273606
ECLASS 12.0	27273606
ECLASS 13.0	27273606
ECLASS 14.0	27273606
ECLASS 15.0	27273606
ECLASS 16.0	27273606
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651
ETIM 10.0	EC002651
UNSPSC 26.08	41112103

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



A Ø 0.265 mm プラスチック繊維芯 x 32 個

B アンチキンク保護、PVC

注意

 目的にかなったご利用にご注意ください！	
	- この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。 - この製品は有資格者のみが操作できます。 - 使用目的に応じた製品をご使用してください。

その他の情報

- この光ファイバーの動作に適した製品は、光ファイバーアンプLV461、LV462BならびにLV463、LV463.XVおよびLV463.XRです。
- 最大検出範囲は、光ケーブルの長さによって制限されています。
- 白色物体 (反射率90%) で測定した検出範囲。ライトコンダクター増幅器の以下の設定で：
 - 最大応答時間
 - 最大増幅
 - 最小スイッチ閾値

アクセサリ

一般

	製品番号	名称	製品	説明
	50117785 **	KLC-4530	工具	種類: 切断工具

** 同梱されています

注意	
	利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。