

Karta danych technicznych Reflektor

Nr art.: 50142993

BTU 934M-VKT+L-90

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Odpowiednie dla grupy produktów	Czujniki przełączające, prostopadłościenne
Przeznaczony dla	Refleksyjne czujniki fotoelektryczne PRK
Wstępnie zamontowany na	Reflektor TKA 30x46

Dane mechaniczne

Wysokość powierzchni refleksyjnej	30 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej	46 mm
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu	Aluminium Stal, ocynkowana
Materiał reflektora	Tworzywo sztuczne
Masa netto	102 g
Wersja elementu mocującego	System montażowy
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji	do prętów okrągłych 9 - 12 mm mocowanie 3 - 4 mm Pręt prostokątny 10 mm
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia	Zamontowany reflektor
Rodzaj elementu mocującego	obrotowy 360° wychylne zaciskany
Materiał elementu mocującego	Metal

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 70 °C

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	83024900
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

