

Scheda tecnica dati Parte di collegamento

Cod. art.: 50036186

MA 2 L



La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione
- Accessori



Dati tecnici

Dati di base

| | |
|------------|---|
| Serie | MA 2 |
| Idoneo per | Lettori di codici a barre, serie BCL 2x |
| | Lettori di codici a barre, serie BCL 3x |

Interfaccia

| | |
|------|----------------|
| Tipo | RS 232, RS 485 |
|------|----------------|

Collegamento

| | |
|------------------------|------------|
| Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
|------------------------|------------|

Collegamento 1

| | |
|----------------------|-------------------|
| Funzione | Interfaccia dati |
| | PWR / SW IN / OUT |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Numero di poli | 24 poli |

Collegamento 2

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Funzione | Collegamento con il dispositivo |
| Tipo di collegamento | Sub-D |
| Numero di poli | 15 poli |

Collegamento 3

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Funzione | Interfaccia di assistenza |
| Tipo di collegamento | Sub-D |

Dati meccanici

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 118 mm x 78,5 mm x 130 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
| Peso netto | 660 g |
| Colore dell'alloggiamento | Rosso |

Comando e visualizzazione

| | |
|-------------------------|------------|
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 1 pezzo(i) |

Dati ambientali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 60 °C |
| Umidità relativa (non condensante) | 90 % |

Classificazione

| | |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 84735080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27069190 |
| ECLASS 11.0 | 27069090 |
| ECLASS 12.0 | 27069090 |
| ECLASS 13.0 | 27069090 |
| ECLASS 14.0 | 27069090 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |

Collegamento elettrico

Collegamento 1

| | |
|----------------------|-------------------|
| Funzione | Interfaccia dati |
| | PWR / SW IN / OUT |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Pressacavo | PG11 |
| Numero di poli | 24 poli |

Morsetto

Assegnazione

| | |
|----|-------------------------|
| 1 | RS 485 A / RS 232 CTS |
| 2 | RS 485 A / RS 232 CTS |
| 3 | RS 485 B / RS 232 RTS |
| 4 | RS 485 B / RS 232 RTS |
| 5 | RS 485 GND / RS 232 GND |
| 6 | RS 485 GND / RS 232 GND |
| 7 | res. / SE2 |
| 8 | n.c. |
| 9 | SE 1 |
| 10 | n.c. |
| 11 | VDD_SE |
| 12 | GND_SE |
| 13 | res. / SA2 |
| 14 | SA1 |

Collegamento elettrico

| Morsetto | Assegnazione |
|----------|--------------|
| 15 | n.c. |
| 16 | GND_SA |
| 17 | V_IN |
| 18 | V_IN |
| 19 | GND_IN |
| 20 | GND_IN |
| 21 | PE |
| 22 | PE |
| 23 | RxD |
| 24 | TxD |

Collegamento 2

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Funzione | Collegamento con il dispositivo |
| Tipo di collegamento | Sub-D |
| Tipo | male |
| Numero di poli | 15 poli |

| Pin | Assegnazione dei pin |
|-----|----------------------|
| 1 | GND 485 / GND |
| 2 | SWIN 1 |
| 3 | RS 485 A / CTS |
| 4 | RS 485 B / RTS |
| 5 | /MA0 // DY_CHN |
| 6 | /MA1 / SWO2 |
| 7 | /Serv |
| 8 | VIN |
| 9 | /MA4 / SWI2 |
| 10 | SWOUT 1 |
| 11 | RXD_SERV / RXD |
| 12 | TXD_SERV / TXD |
| 13 | /MA2 / SCL_MA |
| 14 | /MA3 / SDA_MA |
| 15 | GNDIN |

Collegamento 3

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Funzione | Interfaccia di assistenza |
| Tipo di collegamento | Sub-D |
| Numero di poli | 9 poli |
| Tipo | male |

| Pin | Assegnazione dei pin |
|-----|----------------------|
| 1 | n.c. |
| 2 | RxD_Serv |
| 3 | TxD_Serv |
| 4 | n.c. |
| 5 | GNDIN |
| 6 | n.c. |
| 7 | RS 232 RTS |
| 8 | RS 232 CTS |
| 9 | n.c. |

Comando e visualizzazione

| LED | Display | Significato |
|-----|---------|--|
| 1 | Verde | Uscita di commutazione/stato di commutazione |

Accessori

Tecnica di fissaggio - Fissaggi su barra tonda

| | Cod. art. | Designazione | Articolo | Descrizione |
|--|-----------|--------------|-----------------------|---|
|  | 50027375 | BT 56 | Elemento di fissaggio | Funzioni: Applicazioni statiche Modello di elemento di fissaggio: Sistema di montaggio Fissaggio, lato impianto: Per barra tonda 16 mm, Per barra tonda 18 mm, Per barra tonda 20 mm Fissaggio, lato dispositivo: Serrabile Materiale: Metallo Coppia di serraggio delle ganasce di fissaggio: 8 N·m |

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.