

Technisch gegevensblad Aansluitdeel

Art.-nr.: 50116467

MK 348

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	BCL 348i
	BPS 348i

Interface

Type	PROFINET
------	----------

Aansluiting

Aantal aansluitingen	4 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Functie	PWR / SW IN / OUT
Type aansluiting	Klem
Aantal polen	5 -polig

Aansluiting 2

Functie	HOST/BUS IN
Type aansluiting	Klem
Aantal polen	5 -polig

Aansluiting 3

Functie	BUS OUT
Type aansluiting	Klem
Aantal polen	5 -polig

Aansluiting 4

Functie	Service-interface
Type aansluiting	USB

Mechanische gegevens

Bouwvorm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
	Metaal
Behuizing metaal	Aluminiumspuitgietwerk
Nettogewicht	186 g
Kleur behuizing	Rood

Bediening en display



Type weergave	LED
Aantal LED's	2 St.

Classificatie

Douanetariefnummer	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ECLASS 13.0	27280191
ECLASS 14.0	27280191
ECLASS 15.0	27280191
ECLASS 16.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	PWR / SW IN / OUT
Type aansluiting	Klem
Kabelwartel	M16
Aantal polen	5 -polig

Elektrische aansluiting

Klem	Toewijzing
1	SWIO 2
2	SWIO 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

Aansluiting 2

Functie	HOST/BUS IN
Type aansluiting	Klem
Kabelwartel	M16
Aantal polen	5 -polig

Klem	Toewijzing
1	TD0+
2	TD0-
3	RD0+
4	RD0-
5	n.c.

Aansluiting 3

Functie	BUS OUT
Type aansluiting	Klem
Kabelwartel	M16
Aantal polen	5 -polig

Klem	Toewijzing
1	TD1+
2	TD1-
3	RD1+
4	RD1-
5	n.c.

Aansluiting 4

Functie	Service-interface
Type aansluiting	USB
Stekkertype	USB 2.0 mini-C

Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	groen, permanent aan geel, knipperend	Ethernet Datatransmissie actief
2	groen, permanent aan geel, knipperend	Ethernet Datatransmissie actief