

Teknik veri sayfası

Sinyal kolonu

Ürün no.: 50130473

D9-V1-G-SGSOSRBZ2

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Uyarılar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	D9
Sinyal verme türü	optik ve akustik

Elektrik verileri

Ortalama kullanım ömrü	> 100.000 h
Güç verileri	
Besleme gerilimi U _B	24 V, AC/DC, 10 %
Akım tüketimi, maks.	194 mA

Bağlantı

Bağlantı 1	
Bağlantı türü	Terminal
Terminal türü	Vidalı terminal

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ölçü (G x Y x U)	90 mm x 194 mm x 45 mm
Malzeme gövde	Plastik
Plastik gövde	PC
Net ağırlık	361 g
Gövde rengi	beyaz
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	vidalanabilir / dikey
Aydınlatma maddesi türü	LED/24V
Bilye modülü	3 adet önceden hazırlanmış
Sinyal resmi	Sürekli ışık
Işınlama açısı	180°
Modül sırası (artan)	yeşil, turuncu, kırmızı

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-25 ... 50 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
Sertifikasyonlar	c UL US

Akustik veriler

Ses türü	Sürekli ton veya puls tonu
Ses frekansı	yakl. 2500 Hz
Ses basıncı	70 ... 90 dB
Ton sayısı	2

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85318070
ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371230
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ECLASS 13.0	27371230
ECLASS 14.0	27371230
ECLASS 15.0	27371230
ECLASS 16.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042
ETIM 8.0	EC001042
ETIM 9.0	EC001042
ETIM 10.0	EC001042
UNSPSC 26.08	39111714

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Terminal
Terminal türü	Vidalı terminal

Uyarılar

 Kullanım amacına dikkat edin!	
	- Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir. - Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır. - Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

Uyarılar



UL uygulamalarında:



UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.