

技術データシート 据置型バーコードリーダー 製品番号: 50040230 BCL 8 SM 550



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- ダイアグラム
- 操作と表示
- 注意
- アクセサリ



CDRH



UK
CA

仕様書

基本仕様

シリーズ	BCL 8
------	-------

機能

機能	AutoConfig
	AutoReflAct
	I/O
	LED表示
	デジチチェーン
	マルチリーディング
	リファレンスコード比較
	出力フォーマット 選択可
	読み取りゲート制御
	調整モード

読取值

コード種類 読み取り可	2/5 インターリーブ
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	EAN 128
	EAN 8/13
	EAN補遺
	UPC
	コーダバー
	医薬品コード
スキャンレート、典型値	600 scans/s
	読み取りゲートあたりのバーコード数、最大
63 個数	

光学的仕様

読み取り距離	25 ... 145 mm
光源	レーザー, 赤
波長	655 nm
レーザークラス	1, IEC/EN 60825-1:2014
送信信号形式	連続した
使用可能な開口角 (リーダ開口部)	60 °
モジュールサイズ	0.15 ... 0.5 mm
リーダ技術	ラインスキャナ
スキャンレート	600 scans/s
ビーム偏向	回転多角形ホイールを介して
ビーム射出口	偏向ミラー付きで側面に

電氣的仕様

サプレッサ	短絡保護
パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	4.75 ... 5.5 V, DC
消費電流、最大	250 mA
入/出力 選択可	
出力電流、最大	20 mA
入/出力数 選択可	1 個数
電圧の種類、出力	DC
スイッチ電圧、出力	典型値 U _B / 0 V
電圧の種類、入力	DC
スイッチ電圧、入力	典型値 U _B / 0 V
最大 24 V DC	
出力電流、最大	20 mA

入・出力 1

機能	自由に設定可
----	--------

インターフェース

種類	RS 232
RS 232	
機能	プロセス
伝送速度	4,800 ... 57,600 Bd
データフォーマット	設定可能
スタートビット	1
データビット	7、8
ストップビット	1.2
パリティ	設定可能
伝送プロトコール	設定可能
データコーディング	ASCII
	HEX

インターフェースサービス

種類	RS 232
RS 232	
機能	サービス

コネクタ

コネクタ数	1 個数
コネクタ 1	
機能	PWR / SW IN / OUT
データインターフェース	
コネクタの種類	ケーブル
ケーブル長	2,000 mm
シースの素材	PVC
ケーブル色	黒色
心線数	5 -芯
心線断面	0.25 mm²

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	58 mm x 48 mm x 17.4 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	亜鉛
レンズカバーの素材	ガラス
正味重量	135 g
筐体色	銀
取り付けの種類	オブションの取り付け部を介して
	ダブテール溝
	取り付けネジ
	通路設置

操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	2 個数

周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 40 °C
周囲温度、保管時	-20 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず)	0 ... 90 %


仕様書

認証	
保護等級	IP 67
保護等級	III
認可	c UL US
規格によるEMVテスト方法	EN 61000-6-2、-3
規格によるショックテスト方法	IEC 60068-2-27、テスト Ea
規格による振動テスト方法	IEC 60068-2-6、テスト Fc
US特許	US 6,735,007 B

分類	
関税分類番号	84719000
ECLASS 5.1.4	27280102
ECLASS 8.0	27280102
ECLASS 9.0	27280102
ECLASS 10.0	27280102
ECLASS 11.0	27280102
ECLASS 12.0	27280102
ECLASS 13.0	27280102
ECLASS 14.0	27280102
ECLASS 15.0	27280102
ECLASS 16.0	27280102
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550
UNSPSC 26.08	43211701

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



電氣的接続

コネクタ 1

機能	PWR / SW IN / OUT
コネクタの種類	データインターフェース
ケーブル長	ケーブル
シースの素材	2,000 mm
ケーブル色	PVC
心線数	黒色
心線断面	5 - 芯
	0.25 mm ²

電氣的接続


心線色

茶色	+5 V DC
白	RS 232 RxD
青	GND
黒色	RS 232 TxD
グレー	SWIN/SWOUT

心線ア割り当て

ダイアグラム

読み取り領域カーブ



操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	緑、点滅	デバイス OK、初期化段階
	緑、連続点灯	動作可能状態
	赤、点滅	デバイス OK、注意をセット
	赤、連続点灯	デバイスエラー
	橙、点滅	サービスオペレーション
2	緑、連続点灯	読み取り終了
	赤、連続点灯	リード結果なし
	橙、連続点灯	読み取りゲート オン

注意

 目的になつたご利用にご注意ください！


- ⌘ この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- ⌘ この製品は有資格者のみが操作できます。
- ⌘ 使用目的に応じた製品をご使用してください。

 ULアプリケーションの場合：


- ⌘ ULアプリケーションでは、NEC (National Electric Code) によってクラス2電流回路の利用だけが認められています。

 注意！レーザー光線・レーザークラス 1


- このデバイスは、レーザークラス1製品に対するIEC/EN 60825-1:2014および米国の規制21 CFR 1040.10を満たし、2019年05月08日のLaser Notice No. 56の相違点に準拠しています。
- ⌘ 現地で適用される法的レーザー安全規則を遵守してください。
 - ⌘ デバイスの改造および変更は認められていません。
このデバイスにユーザが調整またはメンテナンスできる部品は含まれていません。
Leuze electronic GmbH + Co. KGのみが修理を実施することができます。

アクセサリ

取り付け技術-ポール固定

	製品番号	名称	製品	説明
	50127177	BTU 008M-D10	アセンブリシステム	取り付け部のモデル: アセンブリシステム 取り付け、設備側: 薄板アタッチメントによる取り付け, 10mm丸ポール用 取り付け、デバイス側: ネジ止め可 取り付け部の種類: 360°回転可, クランプ可, 調整可 素材: 金属

取り付け技術-その他

	製品番号	名称	製品	説明
	50036196	BT 8-0	取付デバイス	取り付け部のモデル: ホルダー・クランプ 取り付け、設備側: 取り付けネジ 取り付け、デバイス側: クランプ可 取り付け部の種類: 固定 素材: 金属 振動ダンパ: いいえ
	50104791	BT 8-01	取付デバイス	取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: ネジ止め可 素材: 金属

アクセサリ

製品番号	名称	製品	説明
------	----	----	----

注意			
	利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。		