

Teknik veri sayfası

Ön lens

Ürün no.: 50117780

KL-M03

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

İçeriği 2 ad.

İşlevler

İşlevler Işık spotu odaklaması

Optik veriler

Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 0,5 mm

Odak mesafesi 8 mm

Mekanik bilgiler

Net ağırlık 3 g

Montaj braket türü vidalanabilir

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 90022000

ECLASS 5.1.4 27279205

ECLASS 8.0 27279205

ECLASS 9.0 27273602

ECLASS 10.0 27273603

ECLASS 11.0 27273603

ECLASS 12.0 27273603

ECLASS 13.0 27273603

ECLASS 14.0 27273603

ECLASS 15.0 27273603

ECLASS 16.0 27273603

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC003015

ETIM 7.0 EC003015

ETIM 8.0 EC003015



ETIM 9.0 EC003015

ETIM 10.0 EC003015

UNSPSC 26.08 31241501

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Aksesuarlar

Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50117758	KFX-ETA-320	Plastik fiber optik sensörü	Uygulama alanı: Çok hassas nesne tespiti Işın demeti çıkışı: önde Lif çekirdeği: Tek lifli çekirdek Dış çap: 1,25 mm Lif uzunluğu: 2.000 mm Malzeme lif kılıfı: PE Döşeme: standart
	50117759	KFX-ETC-320	Plastik fiber optik sensörü	Uygulama alanı: Genel uygulamalar Işın demeti çıkışı: önde Lif çekirdeği: Çoklu lif çekirdek, Koaksiyel lif sırası Dış çap: 1,25 mm Lif uzunluğu: 2.000 mm Malzeme lif kılıfı: PE Döşeme: standart
	50117760	KFX-ETD-320	Plastik fiber optik sensörü	Uygulama alanı: Hassas nesne tespiti Işın demeti çıkışı: önde Lif çekirdeği: Tek lifli çekirdek Dış çap: 1,25 mm Lif uzunluğu: 2.000 mm Malzeme lif kılıfı: PE Döşeme: standart

Uyarı



🔗 Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.